

**HDC MHP 70 MAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Áramellátás modul
Rendelési szám	<a href="#">2748300000</a>
Típus	HDC MHP 70 MAS
GTIN (EAN)	4050118891119
Qty.	2 Stück

## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1,772 inch
Szélesség	34,2 mm	Szélesség (coll)	1,346 inch
Nettó tömeg	8,5 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

## Verzió

Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>		

## Általános adatok

Anyag	Polikarbonát	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1 000 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	70 A	Pólusszám	2
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelőanyag	Polikarbonát	Típus	Dugó
Tűlfeszültség kategória	III	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Tápellátás

Csúspaszolási hossz a kábelátmérő szerint	Kábelátmérő, max.	7 mm
	Csúspaszolási hossz	11 mm
	Kábelátmérő, max.	10,5 mm
	Csúspaszolási hossz	15 mm
Meghúzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Meghúzási nyomaték, max.	2 Nm
	Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm <sup>2</sup>
	Meghúzási nyomaték, max.	3 Nm
Rögzítési tartomány, tápellátás, max.	25 mm <sup>2</sup>	
Rögzítési tartomány, tápellátás, min.	4 mm <sup>2</sup>	

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

## Letöltések



Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC MHP 70 MAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövid vezetősappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736900000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MFGS 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736890000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 Stück	

## Rövid vezetősappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736960000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MFGS 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736950000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736990000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6737000000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 Stück	

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6737030000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6737040000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövid vezetősappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736920000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736910000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 Stück	

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 10B AC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428960000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 10B CA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428980000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövid vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736940000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736930000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822298	
Qty.	1 Stück	

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736980000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6736970000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qty.	1 Stück	



## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6737010000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6737020000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823073	
Qty.	1 Stück	

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 24B AF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429050000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 24B FA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429070000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHP 70 MAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 16B DA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429030000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MF 16B AD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429010000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 Stück	

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B BA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428940000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC MF 6B AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428920000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 Stück	