

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Adathasználat
Rendelési szám	2748650000
Típus	HDC MBUS HS 8 M
GTIN (EAN)	4050118890716
Qty.	1 Stück

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	46,2 mm	Mélység (coll)	1,819 inch
Magasság	16,7 mm	Magasság (coll)	0,657 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	31 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 28	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,52 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,09 mm ²		

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0,8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	5 A	Pólusszám	8
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Típus	Dugó	Túlfeszültség kategória	III
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Elektromos modulok



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MEMC 2 MC	Változat
Rendelési szám	8748560000	Adatmodul
GTIN (EAN)	4050118890730	
Qty.	2 Stück	

Árnyékolólemez, MEMC



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MEMC ADP	Változat
Rendelési szám	8748740000	Árnyékolt gyűjtő sín
GTIN (EAN)	4050118890624	
Qty.	1 Stück	

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

D-SUB sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Változat
Rendelési szám	6748710000	Dugó, arany, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890556	
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Változat
Rendelési szám	6748700000	Dugó, arany, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890709	
Qty.	100 Stück	