

## SDS 0.5X3.0X80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 80 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
Rendelési szám	<a href="#">2749330000</a>
Típus	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
Qty.	1 Stück

## SDS 0.5X3.0X80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Hossz	185 mm	Hossz, inch	7,283 inch
Nettó tömeg	40 g		

## Műszaki adatok

Változat	egyenes	Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,5 x 3
----------	---------	-----------------	--

## Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	80 mm
Kés szélessége (B)	3 mm	Kés típusa	A
Kés vastagsága (A)	0,5 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Letöltések

Product Change Notification	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>