

SDIS SLIM 1.0X5.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
Rendelési szám	2749630000
Típus	SDIS SLIM 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118896374
Qty.	1 Stück

SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	240 mm	Hossz, inch	9,449 inch
Nettó tömeg	80 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,0x5,5x125, SlimLine
egyenes		

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	125 mm
Kés szélessége (B)	5,5 mm	Kés vastagsága (A)	1 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--