

SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1.2 mm
Rendelési szám	2749640000
Típus	SDIS SLIM 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118896381
Qty.	1 Stück

SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	265 mm	Hossz, inch	10,433 inch
Nettó tömeg	122 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 1,2x6,5x150, SlimLine
egyenes		

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	150 mm
Kés szélessége (B)	6,5 mm	Kés vastagsága (A)	1,2 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	------------------------------------------