

SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
Rendelési szám	2749650000
Típus	SDIK SLIM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896398
Qty.	1 Stück

SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	185 mm	Szélesség (coll)	7,283 inch
Nettó tömeg	50 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Phillips típus, 1. méret, SlimLine
egyenes		

Csavarozó szerszámok

Alak	Kereszthorony, kerek	Fej mérete, csillag	1
Kés hossza	80 mm	Kés szélessége (B)	1 mm
Méret	1		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9,1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--