

SDIK SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
Rendelési szám	2749680000
Típus	SDIK SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896428
Qty.	1 Stück

SDIK SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	218 mm	Szélesség (coll)	8,583 inch
Nettó tömeg	100 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Pozidriv típus, 2. méret, SlimLine
egyenes		

Csavarozó szerszámok

Alak	Pozidrive, kerek	Fej mérete, csillag	2
Kés hossza	100 mm	Kés szélessége (B)	2 mm
Méret	2		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9,1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--