

## SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller megfelelő buszvonalatokat szállít az egyedi igényeknek megfelelően. Minden buszkábel alkalmas a mozgó kábelhordozókhoz és méterre kapható. A vonalak színkódolása megfelel a gépgyártásban alkalmazott szabványnak. Az M12 elosztó csatlakozóin mindig azonos számú kapocs van, ezért csak egy típusú kábelre van szükség.

A méterre vásárolható buszkábelek előnyei:

- Speciális hosszúságú buszkábelek.
- Nincs kábelhulladék.
- A különböző hosszúságú kábeleket nem kell tárolni.
- Speciális hosszakban is kapható.

## Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Pólusszám: 19, 100 m, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	<a href="#">2764890000</a>
Típus	SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100
GTIN (EAN)	4064675031147
Qty.	1 Stück
Csomagolás	furnérlemez tekercsen

A létrehozás dátuma 2024. június 6. 15:05:05 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	184,324 g
-------------	-----------

## Kábel műszaki adatai

A következő kábeltartókhoz:	Igen	
Csavarási ellenállás	0 °/m	
Gyorsulás	5 m/s²	
Hajlítási ciklusok	2 millió	
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	
Halogén	Nem	
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem	
Hegesztésnek ellenálló	Nem	
Kábelhossz	100 m	
Köpeny anyaga	PUR	
Köpeny színe	fekete	
Olajokkal szembeni ellenállás	Yes	
Pólusok száma	19	
Sebesség	200 m/s	
Szigetelés	TPM	
Színkód gyűrű	Yellow / brown, barna / zöld, Fehér, Sárga, Pink, szürke / barna, Barna, Ibolyaszín, Piros, Szürke, piros / kék, Zöld, Kék, szürke / pink, fehér / zöld, fehér / sárga, fehér / szürke, Fekete, Zöld / sárga	
Színkódolás(vezeték-keresztmetszet)	Vezeték-keresztmetszet	3 x 1.0 mm²
	Színkódolás	barna
	Vezeték-keresztmetszet	16 x 0.5 mm²
	Színkódolás	sárga-barna
Temperature range, moving	-25...80 °C	
Temperature range, stationary	-50...80 °C	
Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online)	3 x 1.0 mm² + 16 x 0.5 mm²	
Vezetékek száma	19	
árnyékolt	Nem	

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

A létrehozás dátuma 2024. június 6. 15:05:05 CEST


A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Részletrajz** $3 \times 1,00 \text{ mm}^2 + 16 \times 0,5 \text{ mm}^2$

## SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



## Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

Típus	1/4" HANDGRIFF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1294820000</a>	Tömszelence-szerszám
GTIN (EAN)	4032248478279	
Qty.	1 Stück	

## Screwty M23



A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabható M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz és  $26,2 \pm 0,3$  mm külső méretű recézett anyával rendelkező ráöntött M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 2-2,5 Nm.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY M23	Változat	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1981560000</a>	Tömszelence szerszám adapter M23-as vezetékhez és csatlakozókhoz	Műanyag zsák
GTIN (EAN)	4032248677702		
Qty.	1 Stück		