

## CH20M6 BC 4P-4P GY 1 1261516

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Az elektronika világának egy szelete

A csak 6,1 mm vastagságú, széles választékú kompakt alkalmazások eredete ennél az elektronikai fejlesztési tapasztalatnál lelhető fel.

A modulós házkialakítás sokféle intelligens szolgáltatás tervezését támogatja:

- **A lehető legnagyobb tervezési szabadság** a nagy (6800 mm<sup>2</sup>) összfelületű NYÁK – lehetővé teszi a legnagyobb alkatrész összeállítást és a helytakarékos kialakítást a reflow-kompatibilis THR kapcsolókkal.
- **Testre szabott kialakítási lehetőségek** lézerrel nyomtatott és házzzínekkkel, egyéni feldolgozási lehetőségekkel, változatos megnyomtatással, és könnyen feliratozható, csuklópántos fedéllel
- **A legnagyobb feldolgozási hatékonyság** a reflow-kompatibilis csatlakozó elemekkel a reflow forrasztáshoz a gép-kész szalagos csomagolás számára.
- **Hibamentes összeállítási és forrasztási folyamatok** optimalizált keret és csatlakozóadapter kialakításokkal a NYÁK-on, ami tökéletes illeszkedés és elhelyezést ad a csatlakozóelemek számára
- **Gyors beszerelés** a "Wire Ready" tulajdonsággal vagy a többcélú Multi-Tool csavarfejekkel

Az elektronikai fejlesztők kiváló tapasztalataival és a Weidmüller kompetenciájával - új szinergiákat készítünk az elektronikai alkalmazások számára.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Aljzatház, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Kavicszürke, Ház oldalsó panel, Szélesség: 5.2 mm
Rendelési szám	<a href="#">2771180000</a>
Típus	CH20M6 BC 4P-4P GY 1 1261516
GTIN (EAN)	4064675031918
Qty.	50 Stück

## CH20M6 BC 4P-4P GY 1 1261516

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	106,5 mm	Mélység (coll)	4,193 inch
Magasság	107 mm	Magasság (coll)	4,213 inch
Szélesség	5,2 mm	Szélesség (coll)	0,205 inch
Nettó tömeg	0,12 g		

## Anyagadatok

Kúszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI)	400 ≤ CTI <600	Szigetelőanyag	PBT
Szigetelőanyag csoport	II	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Általános adatok

Szín	Kavicsszürke	Színskála (hasznoló)	RAL 7032
Tokozási opció	Nem	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban

## testreszabási lehetőségek

Alternative colours	More on request	Customer specific order process	See guideline under downloads
Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetséges	Igen	Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetséges	Igen

## Besorolások

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – PCB Reference Layout</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## CH20M6 BC 4P-4P GY 1 1261516

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok


### Product image




### Product image



### Product image



### Méretrajz



Alapelem kivágás nélkül a bepattintható  
lábbal rendelkező területeken