

## VB 8.0X20 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelencék, Tömszelencék
Rendelési szám	<a href="#">2784920000</a>
Típus	VB 8.0X20 BK
GTIN (EAN)	4064675061403
Qty.	100 Stück

## VB 8.0X20 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Átmérő	8 mm	Nettó tömeg	0,168 g
--------	------	-------------	---------

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 130 °C
-------------------	------------------

## Általános információk

Külső átmérő	8 mm
--------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>