

## THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | THM, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">2799230000</a>                                      |
| Típus          | THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW                                   |
| GTIN (EAN)     | 4064675260998   |
| Qty.           | 1 000 Stück   |

## THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 0,08 mm | Mélység (coll)   | 0,003 inch |
| Magasság    | 25,4 mm | Magasság (coll)  | 1 inch     |
| Szélesség   | 95,2 mm | Szélesség (coll) | 3,748 inch |
| Nettó tömeg | 0,116 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Anyag                              | PVC   |                 |
| Halogén                            | Nem   |                 |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők |                 |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája                          | Etikett-tekercs |
| Nyomtatott karakterek              | nélkül                                      |                 |
| Nyomtatás típusa                   | üres  |                 |
| Szélesség                          | 95,2 mm                                     |                 |
| Szín                               | fehér                                       |                 |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0   |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...150 °C                                |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C                                      |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                                      |                 |

## Vezeték és kábeljelölők

|                            |       |                            |            |
|----------------------------|-------|----------------------------|------------|
| Halogén                    | Nem   | Vezeték külső átm.         | 14 - 27 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 27 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 14 mm      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

