

A2T 4 FS-FT BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|--|
| Változat | Biztosítós sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm ² , 500 V, 6.3 A, fekete |
| Rendelési szám | 2816960000 |
| Típus | A2T 4 FS-FT BK |
| GTIN (EAN) | 4064675322214 |
| Qty. | 50 Stück |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 83,5 mm | Mélység (coll) | 3,287 inch |
| Magasság | 126,5 mm | Magasság (coll) | 4,98 inch |
| Szélesség | 6,1 mm | Szélesség (coll) | 0,24 inch |
| Nettó tömeg | 30,527 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV17ATEX8064U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTUR17.0030U |
| Max. feszültség (ATEX) | 250 V | Áram (ATEX) | 6.3 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 250 V |
| Áram (IECEX) | 6.3 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm ² |

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Anyag | Wemid | Szín | fekete |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 2 |
| Szintek száma | 2 | Rögzítési pontok száma szintenként | 2 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| Sín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

Biztosítások

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat) | Csuklós | Kijelző | LED |
| Olvadóbiztosíték-betét | G-Si. 5 x 20 | Visszajelző feszültségének típusa | AC/DC |
| Üzemi feszültség, max. | 250 | | |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA) | 300 V | B áram nagyság (CSA) | 10 A |
| C feszültség nagyság (CSA) | 150 V | C áram nagyság (CSA) | 30 A |
| D feszültség nagyság (CSA) | 300 V | D áram nagyság (CSA) | 10 A |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-700896609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---------------------|----------------|---|-------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | TS 35 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Telepítési útmutató | Felpattintható | | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------|
| Névleges keresztmetszet | 4 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan | 250 V | Névleges DC feszültség | 500 V |
| Névleges áram | 6,3 A | Áram maximum vezetékknál | 6,3 A |
| Szabványok | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség | 6 kV | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III | | |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--|---------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | Csatlakozás típusa 2 | PUSH IN |
| Csatlakozási irány | felső | Csatlakozások száma | 4 |
| Csupaszolási hossz | 12 mm | Iker érvéghüvelyek, max. | 1,5 mm ² |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm ² | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A4 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 6 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

UL névleges adatok

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus) | 10 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 10 AWG | | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános

| | | | |
|---|------------------------------|---|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 | Sín | TS 35 |
| Telepítési útmutató | Felpattintható | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől |
|------------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|---------------------------|--|
| Jóváhagyások |        |
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |

Letöltések


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Attestation of Conformity IECEX Certificate ATEX Certificate UKCA EX Certificate Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | NTI A2T 4 FS-FT |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

A2T 4 FS-FT BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/6 M PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1007780000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118393187 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC M SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1818410000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310883 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 10/6 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1046330000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782031 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1828460000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248367399 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO | Változat |
| Rendelési szám | 8661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO BK | Változat |
| Rendelési szám | 8661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO GY | Változat |
| Rendelési szám | 8661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Változat |
| Rendelési szám | 8475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |

4 mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 2T 4 FS | Változat |
| Rendelési szám | 817060000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4064675322436 | |
| Qty. | 20 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is. A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.


- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/6 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1951880000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248632114 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |

Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | ZST 1 | Változat |
| Rendelési szám | 1269070000 | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Qty. | 25 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | AAM 4 YE FLASH | Változat |
| Rendelési szám | 635560000 | Sorkapocs jelölő, 10 x 6.1 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118674507 | |
| Qty. | 40 Stück | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 609830000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1038650000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MC NE BR | Változat |
| Rendelési szám | 1454900000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313 | Weidmueller, barna |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609820000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MC NE BL | Változat |
| Rendelési szám | 1238290000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmueller, kék |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE OR | Változat |
| Rendelési szám | 1912090000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmueller, narancssárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 1238280000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmueller, sárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE GR | Változat |
| Rendelési szám | 1238330000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmueller, szürke |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/6 MC NE GN | Változat |
| Rendelési szám | 1238310000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmueller, zöld |
| Qty. | 1 000 Stück | |

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1011320000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

4 mm²4
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528170000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1561600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30, |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1528030000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3, |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 16 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7, |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1528070000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528190000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528220000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460760000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 7:00:37 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528040000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460450000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2, |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 9.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528180000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1528090000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/32 | Változat |
| Rendelési szám | 1561670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | 32, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1527970000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 | Változat |
| Rendelési szám | 1561580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1528130000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1528020000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528080000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 7:00:37 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528230000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528120000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1527930000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1527940000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528140000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1561610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30, |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1527980000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1460740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 58.7 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1527990000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1528240000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| Qty. | 5 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/6 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1038820000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248768073 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

Tartozékok

WS 8/6

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/6 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 4007160000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Qty. | 600 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 0007120000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qty. | 600 Stück | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|-------------------------|---|
| Típus | WS 10/6 M PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 0003780000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118424461 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/6 MC M NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 1917430000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551637 | Weidmueller, Allen-Bradley, sárga |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 M MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1818400000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1828450000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248350513 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC M NE RT | Változat |
| Rendelési szám | 1917440000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551644 | Weidmueller, Allen-Bradley, piros |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1046390000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782109 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC M NE GN | Változat |
| Rendelési szám | 1917420000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248551620 | Weidmueller, Allen-Bradley, zöld |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/6 MC M NE BL | Változat |
| Rendelési szám | 1069080000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248824618 | Weidmueller, Allen-Bradley, kék |
| Qty. | 600 Stück | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 8749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Qty. | 1 Stück | |

A2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kódoló elemek



Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm²-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm²-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a

Általános rendelési adatok

| Típus | VDS180 SV7.62 | Változat | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | 1853940000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1 | | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248389513 | | | |
| Qty. | 50 Stück | | | |

A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| Típus | APP 2 | Változat |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Rendelési szám | 489090000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499308 | |
| Qty. | 50 Stück | |