

**A2T 4 FS-FT 100-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Biztosítós sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6.3 A, fekete |
| Rendelési szám | <a href="#">2817000000</a>                                               |
| Típus          | A2T 4 FS-FT 100-250V BK                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4064675322306                                                            |
| Qty.           | 50 Stück                                                                 |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 83,5 mm  | Mélység (coll)   | 3,287 inch |
| Magasság    | 126,5 mm | Magasság (coll)  | 4,98 inch  |
| Szélesség   | 6,1 mm   | Szélesség (coll) | 0,24 inch  |
| Nettó tömeg | 30,9 g   |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV17ATEX8064U   | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR17.0030U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 250 V             | Áram (ATEX)                         | 6.3 A             |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 250 V             |
| Áram (IECEX)                       | 6.3 A             | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |        |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Anyag                   | Wemid        | Szín                     | fekete |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0    |

## Rendszer specifikációk

|                               |       |                                    |     |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges              | Igen  | Potenciálok száma                  | 2   |
| Szintek száma                 | 2     | Rögzítési pontok száma szintenként | 2   |
| Potenciálok száma szintenként | 1     | Keresztkötött szintek belül        | Nem |
| Sín                           | TS 35 | N funkció                          | Nem |
| PE működés                    | Nem   | PEN funkció                        | Nem |

## Biztosítós kapcsolók

|                                      |              |                                   |       |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat) | Csuklós      | Kijelző                           | LED   |
| Olvadóbiztosíték-betét               | G-Si. 5 x 20 | Visszajelző feszültségének típusa | AC/DC |
| Üzemi feszültség, max.               | 250 V        |                                   |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |                  |                                    |        |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V            | B áram nagyság (CSA)               | 10 A   |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 150 V            | C áram nagyság (CSA)               | 30 A   |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 300 V            | D áram nagyság (CSA)               | 10 A   |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-700896609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG           |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                |                                                     |       |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Felpattintható      | Igen           | Felszerelés típusa                                  | TS 35 |
| Nyitott oldala      | jobb           | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem   |
| Telepítési útmutató | Felpattintható |                                                     |       |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|                                                          |                              |                                              |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Névleges keresztmetszet                                  | 4 mm <sup>2</sup>            | Névleges feszültség                          | 250 V |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan | 250 V                        | Névleges DC feszültség                       | 250 V |
| Névleges áram                                            | 6,3 A                        | Áram maximum vezetékknál                     | 6,3 A |
| Szabványok                                               | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ  |
| Névleges lökőfeszültség                                  | 6 kV                         | Szennyezés súlyossága                        | 3     |
| Tűlfeszültség kategória                                  | III                          |                                              |       |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--------------------------------------------|---------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa                                                                                                                 | PUSH IN             | Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | PUSH IN              |
| Csatlakozási irány                                                                                                                 | felső               | Csatlakozások száma                                                                                                                      | 4                    |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                 | 12 mm               | Iker érvéghüvelyek, max.                                                                                                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Kés mérete                                                                                                                         | 0,6 x 3,5 mm        | Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A4                   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 6 mm <sup>2</sup>   | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                            | AWG 10               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                      | AWG 24              | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                            | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                                | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                            | 0,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                                                                          |                      |

## UL névleges adatok

|                                                  |        |                                                   |        |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| Tanúsítvány száma (cURus)                        | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)  | 10 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 10 AWG |                                                   |        |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános

|                                               |                              |                                               |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 | Sín                                           | TS 35  |
| Telepítési útmutató                           | Felpattintható               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24                       |                                               |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693      |

## Letöltések



|                                             |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA EX Certificate</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                           |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI A2T 4 FS-FT</a>                                                                                                                           |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                  |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok



## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">4007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |                                                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                         |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 PLUS MC SDR         | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1038820000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248768073              | Weidmueller, Vevőspecifikus                              |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                          |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 8/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |               |                                                    |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 MM WS  | Változat                                           |
| Rendelési szám | 007160000     | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391879 |                                                    |
| Qty.           | 600 Stück     |                                                    |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                |                                                           |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 MC SDR | Változat                                                  |
| Rendelési szám | 1828460000     | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248367399  | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus                |
| Qty.           | 120 Stück      |                                                           |




## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">8007780000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118393187              | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus                |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                           |
| Típus          | WS 10/6 MC M SDR           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1818410000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248310883              | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus                |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                           |
| Típus          | WS 10/6 PLUS MC SDR        | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1046330000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248782031              | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus                |
| Qty.           | 120 Stück                  |                                                           |

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">8460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 9.9 mm                          |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                      |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">8460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 16 mm                           |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                      |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm     |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                      |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm     |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                      |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm        |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                      |
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              | 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm     |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                      |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">4460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm          |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm     |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">4460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm          |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">4460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm          |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              | 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm         |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm       |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">4561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm                          |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">4561580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              | 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">4460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 58.7 mm                           |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">4460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm         |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                        |

A létrehozás dátuma 2024. július 30. 12:49:55 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm       |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/32                  | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1561670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118570175              | 32, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm     |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm          |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              | 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm      |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm        |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm       |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm         |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm          |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm                          |
| Qty.           | 5 Stück                    |                                                                        |

A létrehozás dátuma 2024. július 30. 12:49:55 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">4460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm          |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                                                        |

## Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | ZST 1                      | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1269070000</a> | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN)     | 4050118094091              |                           |
| Qty.           | 25 Stück                   |                           |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 MC M NE BL         | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1069080000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248824618              | Weidmueller, Allen-Bradley, kék                           |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                           |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">8003780000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424461              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                           |
| Típus          | WS 10/6 MC M NE GE         | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1917430000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248551637              | Weidmueller, Allen-Bradley, sárga                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                           |
| Típus          | WS 10/6 MC M NE RT         | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1917440000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248551644              | Weidmueller, Allen-Bradley, piros                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                           |
| Típus          | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1046390000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248782109              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                           |
| Típus          | WS 10/6 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1828450000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248350513              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                           |
| Típus          | WS 10/6 M MC NE WS         | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1818400000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                           |
| Típus          | WS 10/6 MC M NE GN         | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1917420000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248551620              | Weidmueller, Allen-Bradley, zöld                          |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                           |

## A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 2                      | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">8489090000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499308              |                                |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAM 4 YE FLASH             | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8635560000</a> | Sorkapocs jelölő, 10 x 6.1 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674507              |                                                               |
| Qty.           | 40 Stück                   |                                                               |

4 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 2T 4 FS                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">8817060000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4064675322436              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek

**Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.**

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm<sup>2</sup>-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm<sup>2</sup>-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a

## Általános rendelési adatok

| Típus          | VDS180 SV7.62              | Változat                                                    | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1853940000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1 |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4032248389513              |                                                             |              |            |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                             |              |            |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248767908              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 200 Stück                  |                                                               |
| Típus          | DEK 5/6 MC SDR             | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456603              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 200 Stück                  |                                                               |



## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1951880000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248632114              | Weidmueller, fehér                                       |
| Qty.           | 600 Stück                  |                                                          |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248717644              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                               |

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapcsoláshoz és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">8661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">8475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GE           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118038750              | Weidmueller, sárga                                            |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                               |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE BL           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118267327              | Weidmueller, kék                                              |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                               |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GN           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118271812              | Weidmueller, zöld                                             |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                               |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE OR           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248540525              | Weidmueller, narancssárga                                     |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                               |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GR           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118323306              | Weidmueller, szürke                                           |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                               |

## A2T 4 FS-FT 100-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                               |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE BR           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118323313              | Weidmueller, barna                                            |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                                                               |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">8749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              | Kés vastagsága (A): 0.6 mm                                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                                                  |