

RC D 4/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**H elosztó:**

A lenyűgözően sokoldalú H elosztó négy pólussal rendelkezik, és az IP68 védelmi osztályba tartozik.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2819550000
Típus	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 40 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm ²	Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
Kódolás	nincs	Névleges feszültség	450 V
Névleges áram	17,5 A	Pólusszám	2
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
Védelmi osztály	IP68	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Érintkező felület	Sárgaréz

Általános adatok

Anyag	PA 6.6	Kivitel	Female, Male
Kódolás	nincs	Névleges feszültség	450 V
Névleges áram	17,5 A	Pólusszám	2
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
Védelmi osztály	IP68	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Érintkező felület	Sárgaréz

Műszaki adatok

Csupaszolási hossz	7 mm	Kódolás	nincs
Névleges feszültség	450 V	Névleges lökőfeszültség	4 kV
Névleges áram	17,5 A	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²
Védelmi osztály	IP68	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Érintkező felület	Sárgaréz

Általános adatok

Bemenetek száma	1	Kimenetek száma	3
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Pólusszám	2

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

RC D 4/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC csatlakozók



DC csatlakozó:

A DC termékcsalád kerek csatlakozóira kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	RC F P2 SP
Rendelési szám	8903200000
GTIN (EAN)	4099986122376
Qty.	

Típus	RC M P2 SP
Rendelési szám	8903190000
GTIN (EAN)	4099986122369
Qty.	

M20

A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval



Általános rendelési adatok

Típus	PC RC F
Rendelési szám	8833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Qty.	

Típus	PC RC M
Rendelési szám	8820090000
GTIN (EAN)	4064675591405
Qty.	