

AWPD 35 4X10 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az elosztótömbök a keresztcsatlakozásokkal kombinálva a különböző névleges keresztmetszetek révén rugalmas potenciáelosztást tesznek lehetővé a sorkapcsokon.

Általános rendelési adatok

Változat	Potenciáelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 35 mm ² , 110 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 5, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
Rendelési szám	2860570000
Típus	AWPD 35 4X10 BL
GTIN (EAN)	4064675576006
Qty.	20 Stück

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	51,6 mm	Mélység (coll)	2,031 inch
Magasság	86,18 mm	Magasság (coll)	3,393 inch
Szélesség	16,2 mm	Szélesség (coll)	0,638 inch
Nettó tömeg	40 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	110 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	kék
A működési elemek színe	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Rendszer specifikációk

Változat	Hibrid kapcsok, Potenciáelosztó	Véglap szükséges	Nem
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	5	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	Sín	TS 35
N funkció	Nem	PE működés	Nem
PEN funkció	Nem		

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Felszerelés típusa	TS 35
Nyitott oldala	zárt	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	35 mm ²	Névleges feszültség	1 000 V
Névleges AC feszültség	1 000 V	Névleges DC feszültség	1 000 V
Névleges áram	110 A	Áram maximum vezetékekknél	110 A
Szabványok	IEC 60947-7-1	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,26 mΩ
Névleges lökőfeszültség	8 kV	Teljesítményveszteség az IEC 60947-7- x szerint	4 W
Szennyezés súlyossága	3	Túlfeszültség kategória	III

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
AWG, kiegészítő csatlakozás, max. AWG 10Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
flexibilis, további csatlakozás, max. 10 mm²Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
többeres, további csatlakozás, min. 0,5 mm²Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
tömör ér, további csatlakozás, min. 0,5 mm²Névleges keresztmetszet, további
csatlakozás 6 mm²Rögzítési tartomány, további csatlakozás,
min. 0,5 mm²Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és
műanyag gallér DIN 46228/1, további
csatlakozás, min. 0,5 mm²Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
AWG, kiegészítő csatlakozás, min. AWG 20Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
többeres, további csatlakozás, max. 10 mm²Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
tömör ér, további csatlakozás, max. 0,5 mm²Csatlakozás típusa, kiegészítő
csatlakozás PUSH INRögzítési tartomány, további csatlakozás,
max. 10 mm²Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és
műanyag gallér DIN 46228/1, további
csatlakozás, max. 10 mm²Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, további
csatlakozás min. 0,5 mm²

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar M 6

Csatlakozás típusa 2 PUSH IN

Csatlakozások száma 5

Iker érvéghüvelyek, max. 6 mm²

Kés mérete 1 x 5,5

Meghúzási nyomaték, min. 2,5 Nm

Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, max. 35 mm²Vezeték csatlakozás keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, min. AWG 2Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, min. 1,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel és
műanyag gallérokkel DIN 46228/4,
névleges csatlakozás, max. 35 mm²Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,
tömör ér, max. névleges csatlakozás 35 mm²

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

Csatlakozási irány felső

Csupaszolási hossz 17 mm

Iker-érvéghüvelyek, min. 1,5 mm²

Meghúzási nyomaték, max. 2,5 Nm

Mérőeszköz, IEC 60947-1 B9

Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, min. 1,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, max. AWG 14Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, max. 35 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozás, max. 35 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
többeres, névleges csatlakozás, max. 35 mm²Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,
tömör ér, min. névleges csatlakozás 1,5 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min.
(cURus) 14 AWGVezetékméret, terepi vezetékvezés max.
(cURus) 2 AWGVezetékméret, gyári vezetékvezés, max.
(cURus) 2 AWGVezetékméret, terepi vezetékvezés, min.
(cURus) 14 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-1

Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, max. AWG 14

Sín TS 35

Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, min. AWG 2

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9,1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-19
ECLASS 14.0	27-25-01-19		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 CE Declaration of Conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

AWPD 35 4X10 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2,5 mm²2.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 2.5N/8 RD	Változat
Rendelési szám	108870000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4050118448481	Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/8 BL	Változat
Rendelési szám	1527840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter
GTIN (EAN)	4050118448597	mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10 BL	Változat
Rendelési szám	1527880000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118448573	Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50 RD	Változat
Rendelési szám	109000000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118486001	Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7 BL	Változat
Rendelési szám	1527830000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter
GTIN (EAN)	4050118448603	mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6 BL	Változat
Rendelési szám	1527820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter
GTIN (EAN)	4050118448610	mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9	Változat
Rendelési szám	1527680000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118447996	9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5 RD	Változat
Rendelési szám	108710000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4050118448511	Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 BL	Változat
Rendelési szám	1527890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4050118448566	Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5 BL	Változat
Rendelési szám	1527790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter
GTIN (EAN)	4050118448627	mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 7. 3:56:40 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/10	Változat
Rendelési szám	1527690000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118447989	10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1527740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter
GTIN (EAN)	4050118448658	mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50	Változat
Rendelési szám	1527730000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118411362	50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7 RD	Változat
Rendelési szám	1108810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4050118448498	Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20	Változat
Rendelési szám	1527720000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118447972	20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5	Változat
Rendelési szám	1527620000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118448436	5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1527780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter
GTIN (EAN)	4050118448634	mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3 RD	Változat
Rendelési szám	1108690000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4050118448535	Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4	Változat
Rendelési szám	1527590000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118448443	4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1527770000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter
GTIN (EAN)	4050118448641	mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/8	Változat
Rendelési szám	1527670000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118448405	8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3	Változat
Rendelési szám	1527570000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118448450	3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9 BL	Változat
Rendelési szám	1527870000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter
GTIN (EAN)	4050118448580	mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 7. 3:56:40 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/2 RD	Változat
Rendelési szám	108470000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4050118448542	Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6	Változat
Rendelési szám	1527630000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118448429	6, Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6 RD	Változat
Rendelési szám	108720000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118448504	Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9 RD	Változat
Rendelési szám	108900000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118448474	Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2	Változat
Rendelési szám	1527540000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118448467	2, Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10 RD	Változat
Rendelési szám	108910000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118486018	Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 RD	Változat
Rendelési szám	108700000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4050118448528	Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50 BL	Változat
Rendelési szám	1527920000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118448559	Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7	Változat
Rendelési szám	1527640000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118448412	7, Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 RD	Változat
Rendelési szám	108920000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4050118485899	Rasztér mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
Qty.	20 Stück	

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

4 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 4N/10 BL	Változat
Rendelési szám	1528230000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118333138	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/2 RD	Változat
Rendelési szám	4460450000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4050118476149	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1528080000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333008	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 BL	Változat
Rendelési szám	1528140000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333015	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 RD	Változat
Rendelési szám	4460790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4050118476217	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/8	Változat
Rendelési szám	1528030000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332841	8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/41	Változat
Rendelési szám	4883810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675848844	41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 RD	Változat
Rendelési szám	4460810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4050118476231	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/4	Változat
Rendelési szám	1527970000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332889	4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/10	Változat
Rendelési szám	1528090000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332896	10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 7. 3:56:40 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/8 RD	Változat
Rendelési szám	8460760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4050118476187	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/20	Változat
Rendelési szám	8883800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675848769	20, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/30	Változat
Rendelési szám	8561580000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118570113	30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/50	Változat
Rendelési szám	1528130000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332902	50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/7	Változat
Rendelési szám	1528020000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332780	7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/2	Változat
Rendelési szám	1527930000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332766	2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/3	Változat
Rendelési szám	1527940000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332865	3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/30 RD	Változat
Rendelési szám	8561600000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30,
GTIN (EAN)	4050118569964	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 BL	Változat
Rendelési szám	1528190000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332858	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 BL	Változat
Rendelési szám	1528170000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332926	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/5	Változat
Rendelési szám	1527980000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332759	5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/50 BL	Változat
Rendelési szám	1528240000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118333121	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/50 RD	Változat
Rendelési szám	8460730000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118476156	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 7. 3:56:40 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

10

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/9 RD	Változat
Rendelési szám	8460750000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118476170	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 RD	Változat
Rendelési szám	8460770000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4050118476194	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1528120000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Rasztter
GTIN (EAN)	4050118332872	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/32	Változat
Rendelési szám	8561670000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118570175	32, Rasztter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/20 BL	Változat
Rendelési szám	8810850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675283461	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/9	Változat
Rendelési szám	1528070000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332797	9, Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/20 RD	Változat
Rendelési szám	8810860000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675283478	Rasztter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/41 RD	Változat
Rendelési szám	8883840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675848868	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 RD	Változat
Rendelési szám	8460780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118476200	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 BL	Változat
Rendelési szám	1528220000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Rasztter
GTIN (EAN)	4050118333107	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/30 BL	Változat
Rendelési szám	8561610000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30,
GTIN (EAN)	4050118569971	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 RD	Változat
Rendelési szám	8460800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4050118476224	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/10 RD	Változat
Rendelési szám	8460740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118476163	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 7. 3:56:40 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1528040000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332773	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/6	Változat
Rendelési szám	1527990000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332919	6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 BL	Változat
Rendelési szám	1528180000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333114	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/41 BL	Változat
Rendelési szám	1883820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675848851	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	

1.5 mm²1.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 1.5N/5 BL	Változat
Rendelési szám	1985590000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4050118370430	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/2	Változat
Rendelési szám	1985410000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118369861	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5
Qty.	60 Stück	mm
Típus	ZQV 1.5N/9	Változat
Rendelési szám	1985560000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370409	Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30
Qty.	20 Stück	mm
Típus	ZQV 1.5N/2 RD	Változat
Rendelési szám	1985650000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4050118370324	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/4 RD	Változat
Rendelési szám	1985690000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4050118370515	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm
Qty.	60 Stück	

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 1.5N/8 BL	Változat
Rendelési szám	1985640000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4050118370461	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/50 BL	Változat
Rendelési szám	1985720000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118370546	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/8 RD	Változat
Rendelési szám	1985770000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4050118370508	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/9 RD	Változat
Rendelési szám	1985790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118370386	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/50	Változat
Rendelési szám	1985620000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370300	Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	5 Stück	175 mm
Típus	ZQV 1.5N/8	Változat
Rendelési szám	1985540000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370218	Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	26.5 mm
Típus	ZQV 1.5N/10	Változat
Rendelési szám	1985580000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370416	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	33.5 mm
Típus	ZQV 1.5N/7 BL	Változat
Rendelési szám	1985630000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4050118370522	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/20	Változat
Rendelési szám	1985600000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370225	Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	70 mm
Típus	ZQV 1.5N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1985550000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4050118370485	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1985570000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4050118370317	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/10 RD	Változat
Rendelési szám	1985800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118370393	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/50 RD	Változat
Rendelési szám	1985820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118370270	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm
Qty.	5 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 7. 3:56:40 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 1.5N/7 RD	Változat
Rendelési szám	1985750000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4050118370249	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/6 BL	Változat
Rendelési szám	1985610000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118370492	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/5	Változat
Rendelési szám	1985500000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118369991	Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16
Qty.	20 Stück	mm
Típus	ZQV 1.5N/20 BL	Változat
Rendelési szám	1985700000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4050118370331	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/4	Változat
Rendelési szám	1985490000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370201	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	60 Stück	12.5 mm
Típus	ZQV 1.5N/6	Változat
Rendelési szám	1985510000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370188	Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:
Qty.	20 Stück	19.5 mm
Típus	ZQV 1.5N/10 BL	Változat
Rendelési szám	1985680000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118370539	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/5 RD	Változat
Rendelési szám	1985710000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4050118370256	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1985530000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4050118370423	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/6 RD	Változat
Rendelési szám	1985730000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118370454	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/20 RD	Változat
Rendelési szám	1985810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4050118370355	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/7	Változat
Rendelési szám	1985520000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370195	Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23
Qty.	20 Stück	mm
Típus	ZQV 1.5N/3 RD	Változat
Rendelési szám	1985670000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4050118370348	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm
Qty.	60 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. november 7. 3:56:40 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 1.5N/9 BL	Változat
Rendelési szám	1985660000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118370478	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 1.5N/3	Változat
Rendelési szám	1985480000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370096	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9
Qty.	60 Stück	mm

6 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 6N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1985830000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter
GTIN (EAN)	4050118370232	mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/3	Változat
Rendelési szám	1985760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118370263	3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/10	Változat
Rendelési szám	1733970000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675066811	10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/7	Változat
Rendelési szám	1733960000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675066804	7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 6N/4	Változat
Rendelési szám	1985780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118370287	4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/2	Változat
Rendelési szám	1985740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118370362	2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 6N/6	Változat
Rendelési szám	1733950000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675066699	6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
Qty.	20 Stück	

AWPD 35 4X10 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	ZQV 6N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1985850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter
GTIN (EAN)	4050118370447	mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
Qty.	60 Stück	