

WAD 12N MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 12 mm, WDU 16N |
| Rendelési szám | 2866680000 |
| Típus | WAD 12N MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4064675604891 |
| Qty. | 8 Stück |

WAD 12N MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Magasság | 33,3 mm | Magasság (coll) | 1,311 inch |
| Szélesség | 12 mm | Szélesség (coll) | 0,472 inch |
| Nettó tömeg | 1,86 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Alkalmazás/gyártó | WDU 16N | |
| Anyag | Poliamid 66 | |
| Halogén | Nem | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Fedél | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | MultiCard |
| Nyomatott karakterek | Vevőspecifikus | |
| Nyomatás tájolása | vízszintes és függőleges | |
| Szélesség | 12 mm | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|