

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

## Általános rendelési adatok

Változat	Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 64 mm, Szélesség: 106 mm, Mélység: 24.2 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2891500000</a>
Típus	CABTITE FRFT 10/6 SET
GTIN (EAN)	4064675880493
Qty.	1 Stück
Referencia termék	<a href="#">2891480000</a> <a href="#">2584300000</a> <a href="#">2584270000</a>

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 15:29:13 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	24,2 mm	Mélység (coll)	0,953 inch
Magasság	64 mm	Magasság (coll)	2,52 inch
Szélesség	106 mm	Szélesség (coll)	4,173 inch
Nettó tömeg	81,6 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...120 °C
-------------------	-----------------

## General information

Anyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű	Halogén	Nem, halogénmentes
Meghúzási nyomaték	3 Nm	Opening length	68,5 mm
Opening width	36 mm	Protection class (UL)	Type 12, Type 4X
Sealing element	6 kis tömítőelem, vagy 1 nagy tömítőelem és 2 kis tömítőelem	Szilikon	
Tömítés	TPE	UL 94 éghetőségi osztály	Nem V-0
Védelmi osztály	IP66		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9,1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
------------------	---

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések




Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Cable entry system</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">INSTR CABTITE FRFT D/EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CABTITE FRFT 10/6 SET


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## Felhasználási példa



## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Négyszögletes hasítóbélyeg ipari nehézcsatlakozókhoz




A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrénybe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

## Általános rendelési adatok

Típus	KOK-65X36	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6204830000</a>	Lemezlyukasztó
GTIN (EAN)	4032248693764	
Qty.	1 Stück	

## SE nagy, 40x40 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védetséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE SE 19-20 LRG GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6584460000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke,
GTIN (EAN)	4050118616491	Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
Qty.	10 Stück	°C...90 °C, IP66
Típus	CABTITE BSE LRG GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6584520000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke,
GTIN (EAN)	4050118616330	Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
Qty.	10 Stück	°C...90 °C, IP66

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Árnyékolás-csatlakozás sínek



A számos különböző árnyékolás csatlakozó bilincsel (KLBÜ) kombinálva az árnyékolás-csatlakozás sínek lehetővé teszik a kábelek praktikus, gondmentes és gyors árnyékolását.

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE CR 10/6 EMV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">583930000</a>	Árnyékolás-csatlakoztató sínek, Cabtite (cable entry system), Acél,
GTIN (EAN)	4050118647044	horganyzott, ezüst, Magasság: 35.23 mm, Szélesség: 93 mm,
Qty.	10 Stück	Mélység: 16 mm

## SE kicsi, 20x20 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja. A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védetséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE SE 5-6 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">583450000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke,
GTIN (EAN)	4050118616538	Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
Qty.	10 Stück	°C...90 °C, IP66
Típus	CABTITE BSE SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">583350000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke,
GTIN (EAN)	4050118615609	Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
Qty.	10 Stück	°C...90 °C, IP66
Típus	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">584890000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke,
GTIN (EAN)	4050118616781	Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
Qty.	10 Stück	°C...90 °C, IP66

## CABTITE FRFT 10/6 SET


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CABTITE SE 6-7 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6583460000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke,
GTIN (EAN)	4050118616668	Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
Qty.	10 Stück	°C...90 °C, IP66

## SE nagy, 40x40 mm, fekete



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja. A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védeettséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE CSE 7-24 LRG BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6583500000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság:
GTIN (EAN)	4050118615975	42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 63 mm, -40 °C... 120 °C,
Qty.	10 Stück	IP66
Típus	CABTITE BSE LRG BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6583900000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság:
GTIN (EAN)	4050118616378	42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C... 120 °C,
Qty.	10 Stück	IP66

## Záródugó

A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.



## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE BP 8MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">652360000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16
GTIN (EAN)	4050118662467	mm, Szélesség: 8 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Qty.	25 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 15:29:13 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CABTITE BP 10MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">652380000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16
GTIN (EAN)	4050118662481	mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Qty.	25 Stück	
Típus	CABTITE BP 5MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">652330000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 12
GTIN (EAN)	4050118661835	mm, Szélesség: 5 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Qty.	25 Stück	
Típus	CABTITE BP 6MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">652340000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16
GTIN (EAN)	4050118661842	mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Qty.	25 Stück	
Típus	CABTITE BP 7MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">652350000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16
GTIN (EAN)	4050118662450	mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Qty.	25 Stück	
Típus	CABTITE BP 9MM PA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">652370000</a>	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16
GTIN (EAN)	4050118662474	mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Qty.	25 Stück	

## SE kicsi, 20x20 mm, fekete



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók beentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védeettséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE SE 9-10 SML BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">584080000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság:
GTIN (EAN)	4050118616309	20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
Qty.	10 Stück	IP66
Típus	CABTITE BSE SML BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">584790000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság:
GTIN (EAN)	4050118616057	20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
Qty.	10 Stück	IP66

## CABTITE FRFT 10/6 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	CABTITE SE 7-8 SML BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8584670000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság:
GTIN (EAN)	4050118616989	20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
Qty.	10 Stück	IP66
Típus	CABTITE SE 4/4-5 SML BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8583560000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság:
GTIN (EAN)	4050118616897	20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
Qty.	10 Stück	IP66

## Reteszelő keret



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE OFRL BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8907560000</a>	Reteszelő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, mélyfekete,
GTIN (EAN)	4099986539549	Magasság: 77 mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 62 mm, -40 °C...120 °C
Qty.	20 Stück	°C

## Rögzítőanyag



A Cabtite kábelbevezető rendszer maximális rugalmasságot kínál a vezérlőszekrények, házak és gépek kábelezésében, egyidejűleg időt takarít meg, valamint biztonságos tömítést és húzásmentesítést biztosít a konfekcionált és nem konfekcionált kábelek számára. A Cabtite keretének, rácsbetéteinek és tömítőelemeinek moduláris kialakítása lehetővé teszi az előszerelt kábelek kivágásainak gyors kialakítását - szerszám nélkül és megbízható, IP66-os tömítéssel a DIN EN 60529 szerint. Keret. Betét. Tömítőelem. A moduláris rendszer három alapeleme garantálja a legnagyobb rugalmasságot, variálhatóságot és a változatok sokféleségét.

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE SC M5X25 SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8635120000</a>	Rögzítőcsavar, Cabtite (cable entry system), Nemesacél,
GTIN (EAN)	4050118662160	rozsdamentes, ezüst, Magasság: 30 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység:
Qty.	1 Stück	8.5 mm