

W2C 4 FS DB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egyes alkalmazásokban hasznos, ha az átmenő csatlakozást külön biztosítóval védjük. A biztosítós sorkapcsok a sorkapocs alsó részéből és egy biztosítóbetéttartóból állnak. A biztosítók lehetnek elforduló biztosítókarok, dugaszolható biztosítótartók, becsavarható tartók és lapos dugaszolható biztosítók.

Általános rendelési adatok

Változat	Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 4 mm ² , 6.3 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Rendelési szám	2892900000
Típus	W2C 4 FS DB
GTIN (EAN)	4064675884484
Qty.	50 Stück

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	6,1 mm	Szélesség (coll)	0,24 inch
Nettó tömeg	18,12 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXTUR20.0014U
Max. feszültség (ATEX)	550 V	Áram (ATEX)	6.3 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX)	4 mm ²	Max. feszültség (IECEX)	550 V
Áram (IECEX)	6.3 A	Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX)	4 mm ²

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Biztosítások

Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat)	Csuklós	Kijelző	LED nélkül
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 20	Üzemi feszültség, max.	250 V

Bontókapcsok

Integrált vizsgálóaljzat	Nem
--------------------------	-----

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Felszerelés típusa	TS 35
Nyitott oldala	bal	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Telepítési útmutató	TS 35		

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	4 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	6,3 A
Áram maximum vezetékknál	6,3 A	Szabványok	IEC 60947-7-3
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1 mΩ	Névleges lökfeszültség	6 kV
Szennyezés súlyossága	3	Túlfeszültség kategória	III

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

PE névleges adatok

PEN funkció Nem

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	8 mm
Iker érvéghüvelyek, max.	1,5 mm ²	Iker-érvéghüvelyek, min.	0,5 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,25 mm ²	Kés mérete	0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, max.	0,8 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1	A3	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,25 mm ²	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,25 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	6 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,25 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0,25 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	6 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,25 mm ²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)	12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus)	24 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus)	24 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus)	12 AWG		

Általános

Szabványok	IEC 60947-7-3	Sín	TS 35
Telepítési útmutató	TS 35	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24		

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9,1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől
------------------	---

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	Attestation of Conformity IECEx Certificate ATEX Certificate UKCA Ex Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity UKCA declaration of conformity CE Declaration of Conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	NTI W2C 4 FS
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

W2C 4 FS DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	6007120000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392104	
Qty.	600 Stück	

5x20



A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Típus	G 20/0.50A/F	Változat
Rendelési szám	6430600000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0,5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.50A/F	Változat
Rendelési szám	6431000000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2,5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.10A/F	Változat
Rendelési szám	6430300000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0,1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 5:03:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	G 20/2.00A/F	Változat
Rendelési szám	6430900000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/4.00A/F	Változat
Rendelési szám	6431200000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.20A/F	Változat
Rendelési szám	6430400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.00A/F	Változat
Rendelési szám	6430700000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.60A/F	Változat
Rendelési szám	6430800000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/6.30A/F	Változat
Rendelési szám	6431400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.63A/F	Változat
Rendelési szám	6439000000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.25A/F	Változat
Rendelési szám	6430500000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/3.15A/F	Változat
Rendelési szám	6431100000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/5.00A/F	Változat
Rendelési szám	6431300000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Qty.	10 Stück	

Tartozékok

MultiFit

**MultiMark MultiFit**

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapcs-tömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Általános rendelési adatok

Típus	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Változat
Rendelési szám	8799270000	Sorkapocs jelölő, 10.6 x 5 mm, fehér
GTIN (EAN)	4064675261032	
Qty.	1 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Véglapok



Az ujjak biztonságának garantálása, valamint a szükséges légréseknek és kúszótávolságoknak való megfelelés érdekében a dugaszok végére zárólemezt kell helyezni.

Általános rendelési adatok

Típus	WEP 2C 4	Változat
Rendelési szám	8894210000	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm,
GTIN (EAN)	4064675885191	V-O, Wemid
Qty.	20 Stück	
Típus	WEP 2C 4 BL	Változat
Rendelési szám	8894220000	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm, V-O,
GTIN (EAN)	4064675885207	Wemid
Qty.	20 Stück	
Típus	WEP 2C 4 BK	Változat
Rendelési szám	8894230000	Véglemez (kapcsok), fekete, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm, V-O,
GTIN (EAN)	4064675885214	Wemid
Qty.	20 Stück	

Kapcsolózá



Általános rendelési adatok

Típus	DTLE 2.5/4	Változat
Rendelési szám	8910530000	Rögzítőelem (kapocs), Wemid, piros
GTIN (EAN)	4099986519466	
Qty.	25 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609801044	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kódoló elemek



Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:


- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm²-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm²-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a

Általános rendelési adatok

Típus	VDS180 SV7.62	Változat	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1853940000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1		Doboz
GTIN (EAN)	4032248389513			
Qty.	50 Stück			

4 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 4N/5 BK	Változat
Rendelési szám	1810900000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4064675283614	Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/30 RD	Változat
Rendelési szám	1561600000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30,
GTIN (EAN)	4050118569964	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/10 RD	Változat
Rendelési szám	1460740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118476163	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 5:03:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/10 BK	Változat
Rendelési szám	8810830000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675283447	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/30	Változat
Rendelési szám	8561580000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118570113	30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/50 BL	Változat
Rendelési szám	1528240000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118333121	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/20 BL	Változat
Rendelési szám	8810850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675283461	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 BL	Változat
Rendelési szám	1528140000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333015	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 BL	Változat
Rendelési szám	1528190000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332858	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/2 WT	Változat
Rendelési szám	8831800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675417033	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1528120000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332872	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/10	Változat
Rendelési szám	1528090000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332896	10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/20 RD	Változat
Rendelési szám	8810860000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675283478	Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 BK	Változat
Rendelési szám	8810920000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4064675283638	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 RD	Változat
Rendelési szám	8460760000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4050118476187	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 BK	Változat
Rendelési szám	8810910000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4064675283621	Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 5:03:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/3	Változat
Rendelési szám	1527940000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332865	3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 RD	Változat
Rendelési szám	1460800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4050118476224	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 WT	Változat
Rendelési szám	1831840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4064675417071	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/2	Változat
Rendelési szám	1527930000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332766	2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/4	Változat
Rendelési szám	1527970000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332889	4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/41 RD	Változat
Rendelési szám	1883840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675848868	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/2 RD	Változat
Rendelési szám	1460450000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4050118476149	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 BK	Változat
Rendelési szám	1810930000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4064675283645	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/5	Változat
Rendelési szám	1527980000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332759	5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/7	Változat
Rendelési szám	1528020000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332780	7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 WT	Változat
Rendelési szám	1831820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675417057	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 WT	Változat
Rendelési szám	1831870000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675417101	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/20	Változat
Rendelési szám	1883800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675848769	20, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 5:03:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/41 BK	Változat
Rendelési szám	8831890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675417125	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 RD	Változat
Rendelési szám	4460790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4050118476217	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/30 BL	Változat
Rendelési szám	5561610000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30,
GTIN (EAN)	4050118569971	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/10 BL	Változat
Rendelési szám	1528230000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118333138	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 WT	Változat
Rendelési szám	8831860000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4064675417095	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1528040000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Rasztter
GTIN (EAN)	4050118332773	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 BK	Változat
Rendelési szám	8810890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4064675283607	Rasztter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 BK	Változat
Rendelési szám	8831780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675417019	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/41 BL	Változat
Rendelési szám	883820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675848851	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1528080000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Rasztter
GTIN (EAN)	4050118333008	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 RD	Változat
Rendelési szám	4460810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4050118476231	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/41	Változat
Rendelési szám	883810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675848844	41, Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/50 RD	Változat
Rendelési szám	4460730000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118476156	Rasztter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 5:03:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/6 BL	Változat
Rendelési szám	1528170000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332926	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/20 BK	Változat
Rendelési szám	1810870000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675283485	Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 RD	Változat
Rendelési szám	1460780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118476200	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/2 BK	Változat
Rendelési szám	1810840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4064675283454	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 BL	Változat
Rendelési szám	1528180000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333114	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/6	Változat
Rendelési szám	1527990000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332919	6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 RD	Változat
Rendelési szám	1460770000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4050118476194	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/8	Változat
Rendelési szám	1528030000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332841	8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 WT	Változat
Rendelési szám	1831810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675417040	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 247.8 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/9	Változat
Rendelési szám	1528070000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332797	9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/10 WT	Változat
Rendelési szám	1831790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675417026	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/32	Változat
Rendelési szám	1561670000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118570175	32, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 BK	Változat
Rendelési szám	1810880000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4064675283492	Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	60 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 29. 5:03:17 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/50	Változat
Rendelési szám	1528130000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332902	50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 WT	Változat
Rendelési szám	1831850000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4064675417088	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 RD	Változat
Rendelési szám	1460750000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118476170	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 WT	Változat
Rendelési szám	1831830000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675417064	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 247.8 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 BL	Változat
Rendelési szám	1528220000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333107	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	
Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2 GR	Változat
Rendelési szám	1859200000	Végbak, szürke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
Qty.	100 Stück	
Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	1061200000	Végbak, sötétbész, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	
Típus	WEW 35/2 SW	Változat
Rendelési szám	1061210000	Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
Qty.	50 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	1749340000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Qty.	1 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosító kapocsra: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Típus	FSPG LED 10-36V BK	Változat
Rendelési szám	8869690000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623809	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 10-36V BL	Változat
Rendelési szám	8869740000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623861	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 30-70V BL	Változat
Rendelési szám	8869760000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623885	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 60-150V BK	Változat
Rendelési szám	8869720000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623830	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 100-250V BL	Változat
Rendelési szám	8869750000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623878	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 60-150V BL	Változat
Rendelési szám	8869770000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623892	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 100-250V BK	Változat
Rendelési szám	8869700000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623816	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG BK	Változat
Rendelési szám	8869680000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623793	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 30-70V BK	Változat
Rendelési szám	8869710000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623823	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	FSPG BL	Változat
Rendelési szám	8869730000	Biztosítótartó átvezető modul sorkapcshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623854	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	

Leválasztó dugaszok



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

Típus	TNHE ZDL2.5 OR	Változat
Rendelési szám	8432480000	Bontókar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118443318	
Qty.	100 Stück	

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékekhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1011320000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZS 12/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1610020000	ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190444600	Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
Qty.	400 Stück	

Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZS 30/5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1682070000	ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,
GTIN (EAN)	4050118803075	Vevőspecifikus
Qty.	40 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 8/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	WS 8/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	16007160000	WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118391879	
Qty.	600 Stück	

Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZS 12/6 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1610030000	ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456689	Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus
Qty.	80 Stück	

W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZS 30/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	6681880000	ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN)	4050118803068	
Qty.	200 Stück	