

**W2C 4 FS 10-36V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Egyes alkalmazásokban hasznos, ha az átmenő csatlakozást külön biztosítóval védjük. A biztosítós sorkapcsok a sorkapocs alsó részéből és egy biztosítóbetét-tartóból állnak. A biztosítók lehetnek elforduló biztosítókarok, dugaszolható biztosítótartók, becsavarható tartók és lapos dugaszolható biztosítók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, fekete, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 36 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Rendelési szám	<a href="#">2893000000</a>
Típus	W2C 4 FS 10-36V BK
GTIN (EAN)	4064675884583
Qty.	50 Stück

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	6,1 mm	Szélesség (coll)	0,24 inch
Nettó tömeg	18,32 g		

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXTUR20.0014U
Áram (ATEX)	6.3 A	Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX)	4 mm <sup>2</sup>
Áram (IECEX)	6.3 A	Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX)	4 mm <sup>2</sup>

## Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

## Biztosítások

Biztosítéktartó (biztosítékfoglaló)	Csuklós	Kijelző	LED
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 20	Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
Üzemi feszültség, max.	36 V		

## Bontókapcsok

Integrált vizsgálóaljzat	Nem
--------------------------	-----

## Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Felszerelés típusa	TS 35
Nyitott oldala	bal	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Telepítési útmutató	TS 35		

## Kijelző elem

Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
-----------------------------------	-------

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	36 V
Névleges DC feszültség	36 V	Névleges áram	6,3 A
Áram maximum vezetékknál	6,3 A	Szabványok	IEC 60947-7-3
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1 mΩ	Névleges lökfeszültség	6 kV
Szennyezés súlyossága	3	Túlfeszültség kategória	III

## PE névleges adatok

PEN funkció	Nem
-------------	-----

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás
--	----------------------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	8 mm
Iker érvéghüvelyek, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Iker-érvéghüvelyek, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Kés mérete	0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, max.	0,8 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1	A3	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,34 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	6 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm <sup>2</sup>

## UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)	12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus)	24 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus)	24 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)	12 AWG		

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános

Szabványok	IEC 60947-7-3	Sín	TS 35
Telepítési útmutató	TS 35	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől
------------------	---

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Attestation of Conformity</a> <a href="#">IECEx Certificate</a> <a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">UKCA Ex Certificate</a> <a href="#">CCC Certificate</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">NTI W2C 4 FS</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**W2C 4 FS 10-36V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZS 12/6 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1610030000</a>	ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456689	Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus
Qty.	80 Stück	

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805490000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805520000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

## Tartozékok

## MultiFit

**MultiMark MultiFit**

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapcs-tömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**Általános rendelési adatok**

Típus	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8799270000</a>	Sorkapocs jelölő, 10.6 x 5 mm, fehér
GTIN (EAN)	4064675261032	
Qty.	1 Stück	



## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 5x20

5x20

A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	G 20/2.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430900000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.63A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6439000000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.60A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430800000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/3.15A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431100000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.50A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430600000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/4.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431200000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/6.30A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431400000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.10A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430300000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.50A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431000000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.25A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430500000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 9:47:17 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	G 20/1.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430700000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/5.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431300000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.20A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430400000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Qty.	10 Stück	

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1061210000</a>	Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
Qty.	50 Stück	
Típus	WEW 35/2 GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1859200000</a>	Végbak, szürke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
Qty.	100 Stück	
Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1061200000</a>	Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1011320000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

Típus	FSPG LED 10-36V BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869740000</a>	Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623861	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	

Típus	FSPG BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869730000</a>	Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623854	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	

Típus	FSPG LED 30-70V BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869760000</a>	Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623885	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	


## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	FSPG LED 10-36V BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869690000</a>	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623809	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 60-150V BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869770000</a>	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623892	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 30-70V BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869710000</a>	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623823	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 100-250V BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869700000</a>	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623816	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 100-250V BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869750000</a>	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, kék, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623878	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG LED 60-150V BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869720000</a>	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623830	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	
Típus	FSPG BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8869680000</a>	Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, Csuklós,
GTIN (EAN)	4064675623793	V-O, Wemid
Qty.	25 Stück	

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 4N/20 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8810850000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675283461	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8460780000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118476200	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 4N/7 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8460770000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4050118476194	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528190000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332858	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8831860000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4064675417095	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528220000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333107	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8831820000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675417057	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/20 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8810860000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675283478	Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/41	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8883810000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675848844	41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528180000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333114	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8810930000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4064675283645	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/10 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8810830000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675283447	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/32	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8561670000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118570175	32, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527970000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332889	4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528130000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332902	50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 9:47:17 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 4N/7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528020000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332780	7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528080000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333008	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/41 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">883840000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675848868	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/10 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528230000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118333138	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528120000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332872	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8831810000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675417040	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 247.8 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/10 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8831790000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675417026	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527940000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332865	3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528140000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter
GTIN (EAN)	4050118333015	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527980000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332759	5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/41 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">883820000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675848851	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/10 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8460740000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4050118476163	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/20	Változat
Rendelési szám	<a href="#">883800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4064675848769	20, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 9:47:17 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 4N/6 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">831840000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4064675417071	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">831850000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4064675417088	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">527990000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332919	6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/50 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">528240000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118333121	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">528170000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter
GTIN (EAN)	4050118332926	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/30 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">561600000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30,
GTIN (EAN)	4050118569964	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/41 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">831890000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675417125	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 253.9 mm
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 4N/8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">528030000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332841	8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">460810000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4050118476231	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 16 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">528070000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332797	9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/6 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">810910000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4064675283621	Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">810900000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4064675283614	Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/8 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">460760000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4050118476187	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 9:47:17 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 4N/2 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8810840000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4064675283454	Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/2 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528040000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Rasztler
GTIN (EAN)	4050118332773	mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/2 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4460450000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2,
GTIN (EAN)	4050118476149	Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8831830000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 41,
GTIN (EAN)	4064675417064	Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 247.8 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/3 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8810880000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 3,
GTIN (EAN)	4064675283492	Rasztler mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1528090000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332896	10, Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/20 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8810870000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675283485	Rasztler mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4460800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4050118476224	Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/2 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8831800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675417033	Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4460750000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118476170	Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/30	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4561580000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118570113	30, Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/50 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4460730000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118476156	Rasztler mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/4 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8810890000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4064675283607	Rasztler mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	60 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 9:47:17 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 4N/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527930000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4050118332766	2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/5 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1460790000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4050118476217	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4N/30 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1561610000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30,
GTIN (EAN)	4050118569971	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szélesség: 181.7 mm
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 WT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1831870000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 32 A, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4064675417101	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/7 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1810920000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4064675283638	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 27.95 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4N/9 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1831780000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 32 A, Pólusszám: 20,
GTIN (EAN)	4064675417019	Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 119.7 mm
Qty.	20 Stück	

## WS 8/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	WS 8/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1007160000</a>	WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118391879	
Qty.	600 Stück	

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	6007120000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392104	
Qty.	600 Stück	

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájliját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZS 30/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	6681880000	ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN)	4050118803068	
Qty.	200 Stück	

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Leválasztó dugaszok



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

Típus	TNHE ZDL2.5 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8432480000</a>	Bontókar (kapocs)
GTIN (EAN)	4050118443318	
Qty.	100 Stück	

## Véglapok



Az ujjak biztonságának garantálása, valamint a szükséges légréseknek és kúszótávolságoknak való megfelelés érdekében a dugaszok végére zárólemezt kell helyezni.

## Általános rendelési adatok

Típus	WEP 2C 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8894210000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbész, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm,
GTIN (EAN)	4064675885191	V-O, Wemid
Qty.	20 Stück	
Típus	WEP 2C 4 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8894220000</a>	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm, V-O,
GTIN (EAN)	4064675885207	Wemid
Qty.	20 Stück	
Típus	WEP 2C 4 BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8894230000</a>	Véglemez (kapcsok), fekete, Magasság: 60 mm, Szélesség: 2 mm, V-O,
GTIN (EAN)	4064675885214	Wemid
Qty.	20 Stück	

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek



**Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.**

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm<sup>2</sup>-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm<sup>2</sup>-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a

## Általános rendelési adatok

Típus	VDS180 SV7.62	Változat	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1853940000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1		Doboz
GTIN (EAN)	4032248389513			
Qty.	50 Stück			

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">749340000</a>	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Qty.	1 Stück	

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZS 30/5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">682070000</a>	ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,
GTIN (EAN)	4050118803075	Vevőspecifikus
Qty.	40 Stück	

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZS 12/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1610020000</a>	ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190444600	Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
Qty.	400 Stück	

## W2C 4 FS 10-36V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Kapcsolózár



## Általános rendelési adatok

Típus	DTLE 2.5/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8910530000</a>	Rögztőelem (kapocs), Wemid, piros
GTIN (EAN)	4099986519466	
Qty.	25 Stück	