


**W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Egyes alkalmazásokban hasznos, ha az átmenő csatlakozást külön biztosítóval védjük. A biztosítós sorkapcsok a sorkapocs alsó részéből és egy biztosítóbetét-tartóból állnak. A biztosítók lehetnek elforduló biztosítókarak, dugaszolható biztosítótartók, becsavarható tartók és lapos dugaszolható biztosítók.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, 4 mm <sup>2</sup> , 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, fekete |
| Rendelési szám | <a href="#">2893200000</a>  |
| Típus          | W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB  |
| GTIN (EAN)     | 4064675884798   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 75 mm   | Mélység (coll)   | 2,953 inch |
| Magasság    | 72,5 mm | Magasság (coll)  | 2,854 inch |
| Szélesség   | 6,1 mm  | Szélesség (coll) | 0,24 inch  |
| Nettó tömeg | 23,55 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                          |                 |                                     |                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR20.0014U  |
| Áram (ATEX)              | 6.3 A           | Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX)  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Áram (IECEX)             | 6.3 A           | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Anyag adatok

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |        |

## Rendszer specifikációk

|                               |       |                                    |     |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges              | Igen  | Potenciálok száma                  | 1   |
| Szintek száma                 | 2     | Rögzítési pontok száma szintenként | 2   |
| Potenciálok száma szintenként | 1     | Keresztkötött szintek belül        | Nem |
| Sín                           | TS 35 | N funkció                          | Nem |
| PE működés                    | Igen  | PEN funkció                        | Nem |

## Biztosítások

|                                     |              |                                   |       |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| Biztosítéktartó (biztosítékfoglaló) | Csuklós      | Kijelző                           | LED   |
| Olvadóbiztosíték-betét              | G-Si. 5 x 20 | Visszajelző feszültségének típusa | AC/DC |
| Üzemi feszültség, max.              | 150 V        |                                   |       |

## Bontókapcsok

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Integrált vizsgálóaljzat | Igen |
|--------------------------|------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |       |   |       |
|---------------------|-------|---|-------|
| Felpattintható      | Igen  | Felszerelés típusa                                  | TS 35 |
| Nyitott oldala      | bal   | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem   |
| Telepítési útmutató | TS 35 |   |       |

## Kijelző elem

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Visszajelző feszültségének típusa | AC/DC |
|-----------------------------------|-------|

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                   |                         |                              |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 150 V                        |
| Névleges DC feszültség                       | 150 V             | Névleges áram           | 6,3 A                        |
| Áram maximum vezetékknál                     | 6,3 A             | Szabványok              | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Névleges lökőfeszültség | 6 kV                         |
| Szennyezés súlyossága                        | 3                 | Túlfeszültség kategória | III                          |

## PE névleges adatok

|             |     |
|-------------|-----|
| PEN funkció | Nem |
|-------------|-----|

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Biztosítócsavar  | M 3                  | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozás típusa 2   | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási irány   | oldalt               |
| Csatlakozások száma  | 3                    | Csupaszolási hossz   | 8 mm                 |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         |
| Meghúzási nyomaték, max.   | 0,6 Nm               | Meghúzási nyomaték, min.   | 0,5 Nm               |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 10               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 24               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

## UL névleges adatok

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Tanúsítvány száma (cURus)                        | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)  | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 24 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 24 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 12 AWG |   |        |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános

|   |                              |   |        |
|---|------------------------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2 | Sín   | TS 35  |
| Telepítési útmutató                           | TS 35                        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24                       |   |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

## Fontos megjegyzés

|                  |   |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől |
|------------------|---|

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693      |

## Letöltések


|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CCC Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI W2C 4 FS</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WEW 35/2 SW                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061210000</a> | Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban    |
| GTIN (EAN)     | 4032248136278              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WEW 35/2 GR                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1859200000</a> | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban    |
| GTIN (EAN)     | 4032248411658              |  |
| Qty.           | 100 Stück                  |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## Véglapok

Az ujjak biztonságának garantálása, valamint a szükséges légréseknek és kúszótávolságoknak való megfelelés érdekében a dugaszok végére zárólemezt kell helyezni.



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WEP 2C 4                   | Változat                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8894210000</a> | Véglemez (kapcsok), 60 mm x 2 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4064675885191              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

|                |                            |                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus          | WEP 2C 4 BL                | Változat                              |
| Rendelési szám | <a href="#">8894220000</a> | Véglemez (kapcsok), 60 mm x 2 mm, kék |
| GTIN (EAN)     | 4064675885207              |                                       |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                       |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEP 2C 4 BK                | Változat                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">8894230000</a> | Véglemez (kapcsok), 60 mm x 2 mm, fekete |
| GTIN (EAN)     | 4064675885214              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248717644              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FSPG LED 30-70V BL         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869760000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623885              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |



## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FSPG BK                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869680000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623793              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 30-70V BK         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869710000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623823              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 60-150V BL        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869770000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623892              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 10-36V BL         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869740000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623861              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 100-250V BK       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869700000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623816              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 100-250V BL       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869750000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623878              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 10-36V BK         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869690000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623809              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG BL                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869730000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623854              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 60-150V BK        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869720000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623830              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kapcsolózár



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | DTLE 2.5/4                 | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">8910530000</a> | Rögzítőelem (kapocs), Wemid, piros |
| GTIN (EAN)     | 4099986519466              |                                    |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                    |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 8/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| Típus          | WS 8/6 MM WS  | Változat   |
| Rendelési szám | 16007160000   | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391879 |  |
| Qty.           | 600 Stück     |  |

## Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| Típus          | ZS 12/6 MC SDR | Változat  |
| Rendelési szám | 1610030000     | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456689  | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus                |
| Qty.           | 80 Stück       |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres




ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZS 12/6 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 400 Stück                  |   |

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/20 BK               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1810870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675283485              | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 3:33:32 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/8 BK                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283645              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 WT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831850000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417088              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 WT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675417040              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BK               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675283447              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8883810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675848844              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BK                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283638              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/32                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8561670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118570175              | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 WT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675417101              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 3:33:32 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8561580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              | (P): 6.10, 32 A, narancssárga                                       |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 WT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417095              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 BK                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675417019              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BK                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283607              | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/20                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8883800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675848769              | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8883840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675848868              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 3:33:32 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 WT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">831820000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675417057              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/20 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">810850000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675283461              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              | (P): 6.10, 32 A, kék  |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 BK                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">810910000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283621              | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 BK                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">810900000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283614              | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 WT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">831830000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675417064              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 3:33:32 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/10 WT               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675417026              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 BK                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810880000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283492              | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 WT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675417033              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8883820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675848851              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41 BK               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675417125              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              | (P): 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                               |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 3:33:32 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/2 BK                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283454              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 WT                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417071              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/20 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN)     | 4064675283478              | (P): 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | (P): 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapcs-tömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Változat                             |
| Rendelési szám | <a href="#">8799270000</a> | Sorkapocs jelölő, 10.6 x 5 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4064675261032              |                                      |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                      |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztszekőkötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 30/5 MC NE WS           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">4681880000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118803068              |  |
| Qty.           | 200 Stück                  |  |

## Kódoló elemek



**Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.**

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm<sup>2</sup>-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm<sup>2</sup>-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:  
egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |              |            |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Típus          | VDS180 SV7.62              | Változat  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1853940000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1 |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4032248389513              |   |              |            |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |              |            |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 5x20

5x20

A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | G 20/5.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6431300000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190185381              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/1.60A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430800000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190031503              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/4.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6431200000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190022983              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.10A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430300000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190077174              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.25A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430500000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190153991              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/2.50A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6431000000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190085513              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/2.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430900000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190123567              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/3.15A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6431100000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190012977              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/1.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430700000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190093877              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/6.30A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6431400000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190086053              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 3:33:32 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | G 20/0.50A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430600000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190046835              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.63A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6439000000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190131210              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.20A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430400000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190152383              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |

## Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 30/5 MC SDR             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6682070000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN)     | 4050118803075              | Vevőspecifikus   |
| Qty.           | 40 Stück                   |  |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              | vastagsága (A): 0.6 mm  |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötőbiztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |   |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## W2C 4 FS-PE 60-150V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Leválasztó dugaszok



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                   |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Típus          | TNHE ZDL2.5 OR            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">432480000</a> | Bontókar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118443318             |                   |
| Qty.           | 100 Stück                 |                   |