

APGTB 2.5 PE 4C/4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Dugaszolható moduláris kapcsok, Zöld / sárga |
| Rendelési szám | 2898170000 |
| Típus | APGTB 2.5 PE 4C/4 |
| GTIN (EAN) | 4064675903260 |
| Qty. | 50 Stück |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 36,5 mm | Mélység (coll) | 1,437 inch |
| Magasság | 87 mm | Magasság (coll) | 3,425 inch |
| Szélesség | 5,1 mm | Szélesség (coll) | 0,201 inch |
| Nettó tömeg | 12,139 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Anyag | Wemid | Szín | Zöld / sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------|------|---------------|------|
| Véglap szükséges | Igen | Szintek száma | 1 |
| N funkció | Nem | PE működés | Igen |
| PEN funkció | Nem | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|-------|----------------|------|
| Felszerelés típusa | TS 35 | Nyitott oldala | jobb |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | | |

Névleges adatok

| | | | |
|-------------------------|-------|--|---------|
| Névleges DC feszültség | 800 V | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ |
| Névleges lökfeszültség | 8 kV | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Tűlfeszültség kategória | III | | |

PE névleges adatok

| | |
|-------------|-----|
| PEN funkció | Nem |
|-------------|-----|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------|---|
| Csatlakozási irány | felső | Csatlakozások száma | 4 |
|--------------------|-------|---------------------|---|

UL névleges adatok

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| B feszültség nagyság (cURus) | 600 V | C feszültség nagyság (cURus) | 600 V |
| D feszültség nagyság (cURus) | 600 V | Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 12 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 28 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 28 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés max. (cURus) | 12 AWG |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000897 | ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 11:08:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E60693 |

Letöltések


| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CE Declaration of Conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

APGTB 2.5 PE 4C/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²2.5
mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP PGTB 2.5 4C/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 8898190000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4064675903284 | |
| Qty. | 20 Stück | |

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1907520000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100 | Weidmueller, sárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1854490000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 8/5 MC NE BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1773521693 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141715 | Allen-Bradley, kék |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1951870000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248631605 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1773521687 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141548 | Allen-Bradley, sárga |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1773521690 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143092 | Allen-Bradley, narancssárga |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1640740000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190279103 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1773521686 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141531 | Allen-Bradley, piros |
| Qty. | 720 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.


- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 8/5 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1038790000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768066 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 8/5 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1640750000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456627 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 144 Stück | |

2,5 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/50 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 831770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417002 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 5 Stück | |

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/9 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416869 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/8 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 831730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416968 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 831700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416937 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 831680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416913 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 831710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416944 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 11:08:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8108810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8108690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 8831580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416814 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 8831660000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416890 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8108870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 8831620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416852 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8831750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416982 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8831760000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416999 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8831670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416906 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 8831570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416807 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8108470000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 11:08:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/20 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1090000000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 1831720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416951 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 1831740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416975 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 1831560000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416692 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 11:08:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416845 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416876 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 831690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416920 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fekete |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831650000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416883 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416821 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675416838 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |

A sorozat




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 | Verzió |
| Rendelési szám | 8661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |

Végbakok



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL | Verzió |
| Rendelési szám | 8570250000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118580266 | |
| Qty. | 50 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²2.5
mm²

A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APG 2.5/7-6BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8712780000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 7, bézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118756029 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5 L BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1513840000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118321388 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 2.5 MI | Verzió |
| Rendelési szám | 1513880000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321630 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 2.5/5-4BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8712760000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 5, bézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118756043 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5 L GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1513850000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321616 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 2.5 MI GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1513930000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321456 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 2.5/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513670000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 4, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321524 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5/10-9BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8712810000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 10, bézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118755299 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 2.5/4-3BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1513790000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 4, sötétbézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321364 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513770000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 10, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321487 | |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 11:08:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APG 2.5/6-5BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8712770000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 6, bézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118756036 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513690000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 6, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321463 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5/9-8BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8712800000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 9, bézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118756005 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 2.5/5-3BG-BL-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1513780000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 5, sötétbézs, kék, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321357 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513640000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 2, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321180 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513730000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 8, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321425 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 2.5/8-7BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8712790000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 8, bézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118756012 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 2.5/3-2BG-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 8712740000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 3, bézs, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118756050 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513700000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 7, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321296 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5 R GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1513980000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321470 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 2.5/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513680000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 5, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321333 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5/3-BG-BL-GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1513820000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 3, sötétbézs, kék, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321449 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5 R | Verzió |
| Rendelési szám | 1513940000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321548 | |
| Qty. | 50 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 11:08:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APG 2.5/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513740000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 9, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321197 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | APG 2.5 MI BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1513900000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118321432 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 2.5/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513720000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321326 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 2.5/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1513650000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 3, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321340 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | APG 2.5 R BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1513950000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118321647 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | APG 2.5 L | Verzió |
| Rendelési szám | 1513830000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321623 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801686 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128 | Weidmueller, piros |
| Qty. | 1 000 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801687 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135 | Weidmueller, sárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE SW | Verzió |
| Rendelési szám | 1457550000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817 | Weidmueller, fekete |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE GR | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801691 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159 | Weidmueller, szürke |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 S MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1341620000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 400 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801693 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166 | Weidmueller, kék |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE BR | Verzió |
| Rendelési szám | 1249870000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865 | Weidmueller, barna |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1238340000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632 | Weidmueller, narancssárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801688 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142 | Weidmueller, zöld |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE VI | Verzió |
| Rendelési szám | 1249860000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764 | Weidmueller, ibolyaszín |
| Qty. | 1 000 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

V0



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE V0 WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1388530000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

Feszültségmentesítők



A húzásmentesítő megvédi az érintkezőt a mechanikai hatásokkal szemben, valamint védi a csatlakozót a csatlakozási pont nemkívánatos kibocsátása ellen.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APGSR 2.5/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 4457580000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472998 | |
| Qty. | 25 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APGSR 2.5/4 - 4P | Verzió |
| Rendelési szám | 4457590000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472967 | |
| Qty. | 25 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APGSR 2.5/4 - 8P | Verzió |
| Rendelési szám | 8457600000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472929 | |
| Qty. | 25 Stück | |

Védőburkolatok



A dugóérintkező fedele védelmet nyújt a külső hatásokkal, pl. a porszennyeződéssel szemben.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APGPC 2.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1514500000 | Kapocsfedél, Wemid, narancssárga, Magasság: 10.1 mm, Szélesség: 4.8 mm, Mélység: 14.27 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118322002 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 S MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1341590000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 80 Stück | |

APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1609810000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1854500000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |

Kódolóelemek



A kódoló tűk használatán keresztül az egyéni kódolási opciók biztosítják a hibamentes dugaszolható csatlakozást.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APGCE | Verzió |
| Rendelési szám | 1514490000 | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| Qty. | 50 Stück | |