

SD EL 0,6X3,5X60 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 35 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 6 mm
Rendelési szám	2898980000
Típus	SD EL 0,6X3,5X60 PICO
GTIN (EAN)	4064675904694
Qty.	1 Stück

SD EL 0,6X3,5X60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	160 mm	Hossz, inch	6,299 inch
Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	48 g

Műszaki adatok

Változat	egyenes	Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 0,6 x 3,5
----------	---------	-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	60 mm
Kés szélessége (B)	35 mm	Kés vastagsága (A)	6 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9,1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07