

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

Változat	TwinMark, Vezeték és kábeljelölők, 1.6 - 3.2 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2904840000</a>
Típus	HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685291
Qty.	1 Stück

## HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Szélesség	5,6 mm	Szélesség (coll)	0,22 inch
Hossz	75 000 mm	Hossz, inch	2 952,75 inch
Nettó tömeg	550 g		

## Általános adatok

Anyag	Poliolefin
Halogén	Nem
Hossz	75 000 mm
Jelölők száma kombinációként	1 Zsugorcső-tekercs = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Zsugorcső-tekercs
Nyomtatott karakterek	nélkül
Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	5,6 mm
Szín	fehér
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	Halogén	Nem
Vezeték külső átm.	1,6 - 3,2 mm	Vezeték külső átmérő, max.	3,2 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,6 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">448880000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 Stück	