

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SNAP IN 

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Verzió	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET
Rendelési szám	2912590000
Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT
GTIN (EAN)	4099986536418
Qty.	1 Stück

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	36,2 mm	Magasság (coll)	1,425 inch
Szélesség	26,8 mm	Szélesség (coll)	1,055 inch
Hossz	85,4 mm	Hossz, inch	3,362 inch
Nettó tömeg	96 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
----------------------	--

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A	Üzemi feszültség	24 V
------------------------------------	------	------------------	------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
----------------------	--	------------------------	--------

Általános adatok

1. csatlakozás	PushPull Power	2. csatlakozás	SNAP IN
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Kábel tömítőanyaga	EPDM	Köpenyátmérő, max.	13 mm
Köpenyátmérő, min.	8 mm	Pólusszám	5
Reteszelés típusa	Push Pull	Szennyezés súlyossága	2
Szín	Ezüstszürke	Tömítőanyag	NBR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm ²	Védelmi osztály	IP65, IP67
Árnyékolás	árnyékolatlan	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	6–8 mm-es külső átmérőjű kábelekhez, rendeljen további csökkentő tömítést.
------------------	--

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Letöltések



Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Rajz**

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Különálló alkatrészek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Verzió
Rendelési szám	6531330000	Tápcsatlakozó, Dugó, Tömítőbetét, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Qty.	10 Stück	