

H0,25/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm
Rendelési szám	2919620000
Típus	H0,25/7
GTIN (EAN)	4099986576742
Qty.	1 000 Stück
Csomagolás	loose

H0,25/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	7 mm	Magasság (coll)	0,276 inch
Átmérő	1,7 mm	Nettó tömeg	0,03 g

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	(2)Wire-end ferrule
----------	----------	-----------------	---------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	7 mm	Gallér átmérője (D2)	1,7 mm
	7 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 24
Vezeték-keresztmetszet	0,25 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	7 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	0,75 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

H0,25/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**