

## H0,34/7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

## Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, 7 mm, 7 mm
Rendelési szám	<a href="#">2919630000</a>
Típus	H0,34/7
GTIN (EAN)	4099986576759
Qty.	1 000 Stück

H0,34/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	7 mm	Magasság (coll)	0,276 inch
Átmérő	1,8 mm	Nettó tömeg	0,02 g

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	7 mm	Gallér átmérője (D2)	1,8 mm
L1, mm	7 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG 22
Vezeték-keresztmetszet	0,34 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	7 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	0,85 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**H0,34/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**