

## U-OS-PWEB-ES-RT-2000/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A PROCON-WEB beágyazott rendszer könnyen telepíthető u-OS alatt az alkalmazáskezelőn keresztül.

Az optimális, webalapú HMI megoldás megvalósításához a PROCON-WEB beágyazott rendszer az alábbi funkciókat kínálja.

- Szerepeken és jogosultságokon alapuló felhasználókezelés
- Átfogó riasztás
- előre meghatározott vezérlések, például gombok, csúszkák, szövegmezők vagy képterületek
- hatékony, összetettebb vezérlések, például iframe-ek, grafikonok, táblázatok
- rugalmas szkriptelés a maximális rugalmasság érdekében
- Előzmény funkció az előzmény adatok tárolásához és megjelenítéséhez
- csatlakozás a vezérlőhöz kommunikációs meghajtón keresztül

## Általános rendelési adatok

Verzió	Megjelenítő szoftver, Platform a Runtime rendszer számára: u-OS compatible devices, Folyamatváltozók száma, max.: 2000, HMI készülék száma, max.: 2
Rendelési szám	<a href="#">2942000000</a>
Típus	U-OS-PWEB-ES-RT-2000/2
Qty.	1 Stück

## U-OS-PWEB-ES-RT-2000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0
-------------	---

## Futásidő-jellemzők

Platform a Runtime rendszer számára	u-OS compatible devices	HMI készülék száma, max.	2
Az illesztőprogramok legnagyobb száma	1	Tervezésre jogosult	PROCON-WEB Designer
Futtatói funkciók	Egyszerű és összetett vezérlések, Riasztó, Történet, Felhasználókezelés, Folyamat csatlakozása kommunikációs meghajtókon keresztül		

## Rendszeradatok

Folyamatváltozók száma, max.	2 000	HMI készülék száma, max.	2
Operációs rendszer	u-OS	Platform a Runtime rendszer számára	u-OS compatible devices

## Licencinformáció

A licenc tartalma	Egyszeri licenc	Licenc típusa	Szoftver licenc
Licencelő	WIBU Azonosító	Folyamatváltozók száma, max.	2 000

## Rendszerkövetelmények

Minimális lemezterületre van szükség	0,1 GB	Minimálisan szükséges memória (RAM)	0,1 GB
Operációs rendszer	u-OS		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--