

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2985540000
Típus	HDC HA 3 MP
GTIN (EAN)	4099986848559
Qty.	1 Stück

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	21 mm	Mélység (coll)	0,827 inch
Magasság	28,5 mm	Magasság (coll)	1,122 inch
Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1,102 inch
Nettó tömeg	12,78 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méret

Szélesség	28 mm
-----------	-------

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Dugasolási ciklusok	≥ 500	Halogénmentes	false
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	48 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	4 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	10 A	Pólusszám	3
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelőanyag	PC	Szín	Világosszürke
Típus	Dugó	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP20		

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	PUSH-IN csatlakozás
-----------------------	---------------------

Változat

Anyag	Polikarbonát	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	10 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,14 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	------------------------------------------