

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 104 mm, Szélesség: 109 mm, Mélység: 2 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	3073070000
Típus	MOPL K41 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858001
Qty.	1 Stück

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0,079 inch
Magasság	104 mm	Magasság (coll)	4,094 inch
Szélesség	109 mm	Szélesség (coll)	4,291 inch
Rögzítési méret - magasság	52 mm	Rögzítési méret - szélesség	95 mm
Nettó tömeg	148 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	2 mm
Felületi minőség	galvanizált	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Rögzítési méret - magasság	52 mm	Rögzítési méret - szélesség	95 mm

Általános információ

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	2 mm
Felületi minőség	galvanizált	Rögzítés típusa	becsavart állapotban

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

TS15



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST K41	Verzió
Rendelési szám	6898030000	Sín, TS 15, Szélesség: 106 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat,
GTIN (EAN)	4032248648788	passzivált
Qty.	20 Stück	

Mélység 7,5 mm



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST K41	Verzió
Rendelési szám	6000003439	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 105 mm, foglalat nélkül, Acél,
GTIN (EAN)	4050118652628	galvanizált ónbevonat, passzivált
Qty.	20 Stück	