

RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Változat	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM
Rendelési szám	4323210000
Típus	RKDG D11 PT6
GTIN (EAN)	4032248641215
Qty.	10 Stück

RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0,709 inch
Magasság	33,8 mm	Magasság (coll)	1,331 inch
Szélesség	46,7 mm	Szélesség (coll)	1,839 inch
Nettó tömeg	25 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Általános adatok

Anyag	EPDM	Szilikon	Nem
Szín	fekete	Kivitel	Összehajtható tömítés
Védelmi osztály	IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® tömítési horony	Vezetéktípus	kerek
Kábel külső átmérője, min.	9 mm	Kábel külső átmérője, max.	11 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9,1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	UL Certificate FieldPower® Box and accessories Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format