

FS 2CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Reléfoglalatok a D-SERIES DRM relékhez

- 2 és 4 váltóérintkező
- Csavaros és bedugható vezetékcsatlakozás
- Standard és kis magasságok

Általános rendelési adatok

Változat	D-SERIES DRM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Folytonos áram: 12 A, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám	7760056106
Típus	FS 2CO
GTIN (EAN)	4032248855582
Qty.	10 Stück

FS 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	28,9 mm	Mélység (coll)	1,138 inch
Magasság	69,8 mm	Magasság (coll)	2,748 inch
Szélesség	24,7 mm	Szélesség (coll)	0,972 inch
Nettó tömeg	33,5 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
---------------------------	---------

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Névleges áram	12 A
Max. kapcsolási feszültség, AC	300 V	Érintkező típusa	2 Váltóérintkező

Általános adatok

Változat	lapos kialakítás	
Sín	TS 35	
Szín	fekete	
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész	Ház
	UL94 éghetőségi osztály	V-2
	Alkatrész	Rögzítőláb
	UL94 éghetőségi osztály	HB
	Alkatrész	Tartókengyel
	UL94 éghetőségi osztály	HB

Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága	2	Túlfeszültség kategória	II
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal	≥ 4 mm	Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal	2 kV _{eff} / 1 min
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága	2 kV _{eff} / 1 min	Lökőfeszültség	4 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály	IP10		

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
---------------------------	---------

FS 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika

Csavaros csatlakozás

Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékekhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²

Vezetékcsatlakozás M3 villás kábelsaru (szigetelt)

Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 7 mm

Meghúzási nyomaték, max. 0,8 Nm

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²

Kés mérete size PH1

Besorolások

ETIM 6.0 EC001456

ETIM 8.0 EC001456

ECLASS 9.0 27-37-16-03

ECLASS 10.0 27-37-16-03

ECLASS 12.0 27-37-16-03

ETIM 7.0 EC001456

ETIM 9.0 EC001456

ECLASS 9,1 27-37-16-03

ECLASS 11.0 27-37-16-03

ECLASS 13.0 27-37-16-03

Fontos megjegyzés

Termékinformáció For this socket, a cross connection is not available.

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus) E312083

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)Engineering Data [CAD data – STEP](#)Tervezési adatok [Zuken E3.S](#)Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


FS 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Kapcsolási rajz



Dimensional drawing



Dimensional drawing



FS 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy: Chrom Top, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PH1 X 80	Változat
Rendelési szám	749410000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A):
GTIN (EAN)	4050118895636	
Qty.	1 Stück	

Tartókengyelek



Tartókengyel D-SERIES DRM relékhez

- Fém és műanyag tartókengyel

Általános rendelési adatok

Típus	DRM/DRL CLIP M	Változat
Rendelési szám	760056108	D-SERIES, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4032248855568	
Qty.	10 Stück	

FS 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-PH szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PH1 X 80	Változat
Rendelési szám	8749890000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
Qty.	1 Stück	

Csillagfejű csavarhúzó, Philips



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK SLIM PH1 X 80	Változat
Rendelési szám	8749650000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
Qty.	1 Stück	