

PAC-UNIV-HE20-F-2M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm ² |
| Rendelési szám | 7789100025 |
| Típus | PAC-UNIV-HE20-F-2M5 |
| GTIN (EAN) | 843024395955 1 |
| Qty. | 1 Stück |

PAC-UNIV-HE20-F-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 270 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10...60 °C Üzemi hőmérséklet -10...50

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| A következőkhöz: | Digitális jelek | Anyag | PVC |
| Csatlakozó, PLC oldal | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) | Interfész csatlakozó | LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P |
| Kábel | LiYY kábel | Kábelhossz | 2,5 |
| Külső átmérő | 8,6 ± 1 mm | Pólusok száma, min. | 20 pólusú |
| Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm ² | | |

Villamos adatok

| | | | |
|--------------------------------|-----------|--|---------------------|
| Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
| Nagyfeszültségű vizsgálat | 1 KV/1s | Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Vezeték / vezetékek kapacitása | 300 pF/m | Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m |
| Összes áram, max. | 3 A | Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC /

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

User Documentation [Colours chart](#)
Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)