

TS15X5 ST K3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Verzió	Sín, TS 15, Szélesség: 155 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000003885
Típus	TS15X5 ST K3
GTIN (EAN)	4050118652512
Qty.	20 Stück

TS15X5 ST K3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Szélesség	155 mm	Szélesség (coll)	6,102 inch
Nettó tömeg	1,5 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1 mm
Bélyeg méretei	4,5 x 20 mm	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált

Általános információ

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1 mm
Bélyeg méretei	4,5 x 20 mm	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Szabványok	DIN EN 60715		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

TS15X5 ST K3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Verzió
Rendelési szám	1567480000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 Stück	