

TS35X7.5 ST FPC 40 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Változat	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 365 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
Rendelési szám	8000037562
Típus	TS35X7.5 ST FPC 40 VER
GTIN (EAN)	4050118653267
Qty.	20 Stück

A létrehozás dátuma 2024. június 6. 15:24:36 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

TS35X7.5 ST FPC 40 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	365 mm	Szélesség (coll)	14,37 inch
Nettó tömeg	131 g		

Általános információ

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1 mm
Felületi minőség	galvanizált, krómozott	Integrált rögzítést	Csavaros
Szabványok	DIN EN 60715	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format