

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott |
| Rendelési szám | 8000037598 |
| Típus | TS15X5 ST MPC1217 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118653106 |
| Qty. | 20 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. július 5. 1:25:30 CEST

A katalógus állapota 29.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 5,5 mm | Mélység (coll) | 0,217 inch |
| Magasság | 0,59 mm | Magasság (coll) | 0,023 inch |
| Szélesség | 4,13 mm | Szélesség (coll) | 0,163 inch |
| Nettó tömeg | 18,278 g | | |

Általános információ

| | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Anyag | Acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | galvanizált, krómozott | Integrált rögzítést | Csavaros |
| Szabványok | DIN EN 60715 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC /

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |