

## TS35X7.5 ST MPC1725 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Verzió	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 147 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
Rendelési szám	<a href="#">8000037608</a>
Típus	TS35X7.5 ST MPC1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653205
Qty.	20 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 15:33:31 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## TS35X7.5 ST MPC1725 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	147 mm	Szélesség (coll)	5,787 inch
Nettó tömeg	28,109 g		

## Általános információ

Anyag	Acél	Felületi minőség	galvanizált, krómozott
Integrált rögzítés	Csavaros	Szabványok	DIN EN 60715
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--