

FP ENC SM 27/27 K W017**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.
Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok
minden más.

Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Poliamid 66
Rendelési szám	8000042927
Típus	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Qty.	2 Stück

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Nettó tömeg	2,485 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Globális

GTIN (EAN)		Leíró szöveg	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"
	4050118664157		
Rendelési szám	8000042927	Szín	fehér
Terméktípus		Típus	FP ENC SM 27/27 K W017
	Készülékjelölők		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Nyomtatás módja	MC Laser
Nyomtatás színe	fekete, sárga	Nyomtatás típusa	Szimbólum
Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag	Szélesség	27 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Általános specifikációk

Halogén	Nem	Szilikon	Nem
Anyag	Poliamid 66	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Szilikon	Nem	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag
Nyomtatás színe	fekete, sárga	Jelölők száma kombinációként	1
Nyomtatás módja	MC Laser	Nyomtatás típusa	Szimbólum
Változat	Öntapadós		

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)



FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ETO SM 27/27	Változat
Rendelési szám	1805840000	SwitchMark, Védőkupak, 27 x 27 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248273577	
Qty.	10 Stück	