

KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



E30, E60 és E90

tűzálló csatlakozódobozok Robusztus csatlakozódoboz a tűzvérendszerek biztonságos tápellátásához, illetve föld alatti, metró, vasúti és közúti alagutak észvilágításához legfeljebb 90 percig, a DIN 4102-04 szabvány szerint. A Klippon® POK és a Klippon® STB sorozat felszerelt házai minden olyan esetben ideálisak, amikor korrózióállóságra, ütésállóságra és magas szintű védelemre van szükség.

Jellemzők:

- Az ügyfél kérésére többféle kivitelben kapható
- DIN 4102-04 (E30, E60 és E90) szerint tesztelve és jóváhagyva – A pontos részleteket a „Gyártói nyilatkozat” tartalmazza
- Kiváló minőség a Klippon® márka bevált alaptermékei

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon STB (Small Terminal Box), Házak, Magasság: 250 mm, Szélesség: 250 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: Lemezacél, Porszórt, Kavicsszürke
Rendelési szám	8000052592
Típus	KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
GTIN (EAN)	4064675362630
Qty.	1 Stück
Referencia termék	1025030000 0433500000 0122800000 0236400000 9502610000 9502650000 0303000000 9502630000 9509510000 0445600000 2007170000 1909710000 1736250000 1772470000

KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	120 mm	Mélység (coll)	4,724 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	4 592,66 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

függőleges összeállítás

SAKK 10	10	Biztosítéktartó elérhető	Igen
---------	----	--------------------------	------

Ház

Anyag	Lemezacél	Furatok, C oldal	1 x M25
Furatok, D oldal	2 x M25		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9,1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A DIN 4102-12 szerinti E90-es tűzvédelmi osztály az adott konfigurációktól / felszerelésektől függ (a részletekért lásd a „Gyártói nyilatkozat” című részt a „Letöltésekben”) A készülékház a funkcionális integritáshoz használatos, és elosztódobozként szolgál az 5 potenciális kábelekhez.
------------------	---

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 DoM DE PS2510 210414 001ISS00 - Fire Rated Boxes
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

