

TS35X15 ST K61

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 243 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | 8000073097 |
| Típus | TS35X15 ST K61 |
| GTIN (EAN) | 4064675340508 |
| Qty. | 20 Stück |

TS35X15 ST K61

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 15 mm | Mélység (coll) | 0,591 inch |
| Magasság | 35 mm | Magasság (coll) | 1,378 inch |
| Szélesség | 243 mm | Szélesség (coll) | 9,567 inch |
| Nettó tömeg | 11,2 g | | |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| Anyag | Acél | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált | | |

Általános információ

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Anyag | Acél | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált | Szabványok | DIN EN 60715 |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |