

## KEB MOPL 4060 S2N H

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

Változat	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 340 mm, Szélesség: 540 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">8000074320</a>
Típus	KEB MOPL 4060 S2N H
GTIN (EAN)	4064675425298
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 6:52:06 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## KEB MOPL 4060 S2N H

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	340 mm	Magasság (coll)	13,386 inch
Szélesség	540 mm	Szélesség (coll)	21,26 inch
Nettó tömeg	2 295 g		

## Általános információ

Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	kezeletlen		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KEB MOPL 4060 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

