

KEBIHS403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az új Klippon® Ebi házsorozatot kifejezetten ipari környezethez tervezték. Megbízhatóan teljesíti a nagy kihívást jelentő környezetek által támasztott elvárásokat, és vonzó teljesítmény jellemzi. A költséghatékony rozsdamentes acél házak rendkívül gazdaságos kalkulációt tesznek lehetővé, és a meghatározott költségkerettel rendelkező projektek számára is megfelelő.

Az ipari alkalmazásokhoz készült Klippon® EBi mellett rendelkezésre áll még a Klippon® EBx a veszélyes területre. Az cULus tanúsítvánnyal rendelkező házak kérésre elérhetőek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Klippon EBi HS (Essential Box ipari - pántos csavarok), Házak, Magasság: 400 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 200 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| Rendelési szám | 8000090352 |
| Típus | KEBIHS403020S2N1 AL |
| GTIN (EAN) | 4064675855668 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 28. 22:19:44 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KEBIHS403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 200 mm | Mélység (coll) | 7,874 inch |
| Magasság | 400 mm | Magasság (coll) | 15,748 inch |
| Szélesség | 300 mm | Szélesség (coll) | 11,811 inch |
| Nettó tömeg | 7 700 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
|-------------------|----------------|

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x24 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x18 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x49 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x37 |

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x19 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x39 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x32 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x24 |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Aljzatperem | Igen | Anyag | Nemesacél 1.4301 (304) |
| Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm | Fedél kiegészítő | M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10mm kulcstávolsággal + zsanér |
| Felületi minőség | kezeletlen | Ház anyagvastagsága | 1,5 mm |
| Ház kiegészítő | Felszerelés a ház hátfalán keresztül | Megjegyzés: védettségi osztály | Az IP védelem csak akkor biztosított, ha felszerelik a falra a mellékelt tömítés alátétekkel. |
| Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm | Szilikon | Nem |
| Tömszelence lemezek | Alsó | Tömítés anyaga | Kloroprén |
| Védelmi osztály | IP66 | Ütésállóság | 10 J standard változat |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 85 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



KEBIHS403020S2N1 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS00 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

KEBIHS403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergsstr. 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



KEBIHS403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | LKSC M6X8 A2 TX30 | Verzió |
| Rendelési szám | 8704960000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőkészlet, Magasság: 11.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118753196 | Szélesség: 13.6 mm, Mélység: 13.6 mm, Anyag: Nemesacél, |
| Qty. | 500 Stück | rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |

Dokumentumtartók



Dokumentumtartók a dokumentumok megfelelő tárolásához a házba kerülnek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DOHA KEB A6 S4B R | Verzió |
| Rendelési szám | 8000075807 | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 95 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425359 | Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst |
| Qty. | 1 Stück | |

KEBIHS403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlábak



A kiegészítésként elérhető rögzítőláb mellett a házak kívülről is beszerelhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KEB MOFT SMALL S4 SET | Verzió |
| Rendelési szám | 6660200318 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőláb, Magasság: 38 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4064675275695 | 55 mm, Mélység: 10.5 mm, Anyag: Acél, kezeletlen, ezüst |
| Qty. | 1 Stück | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 1.2X6.5X150 | Verzió |
| Rendelési szám | 749640000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 150 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896381 | Kés vastagsága (A): 1.2 mm |
| Qty. | 1 Stück | |

KEBIHS403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típuscímketartó



Különféle kialakítású tartók állnak rendelkezésre a címkékhez – valamint szükség szerint a további névtáblákhoz – a követelményeknek megfelelő láthatóságért.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | Verzió |
| Rendelési szám | 6000075818 | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 25 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 |
| Qty. | 1 Stück | (316 L), Szálcsiszolt, ezüst |
| Típus | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | Verzió |
| Rendelési szám | 6000075816 | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 50 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 |
| Qty. | 1 Stück | (316 L), Szálcsiszolt, ezüst |

Távtartó



Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelősínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SP M6 20 MSZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6896200000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | 10 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |
| Típus | SP M6 15 MSZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6896100000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | 10 mm, Mélység: 15 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |
| Típus | SP M6 30 MSZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6896300000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | 10 mm, Mélység: 30 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |

KEBIHS403020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KEB MOPL 4030 S2N H | Verzió |
| Rendelési szám | 6000074318 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 340 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425274 | Szélesség: 240 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 |
| Qty. | 1 Stück | (304), kezeletlen, ezüst |
| Típus | KEB MOPL 4030 MSZN | Verzió |
| Rendelési szám | 6000074172 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 340 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425175 | Szélesség: 240 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, |
| Qty. | 1 Stück | ezüst |
| Típus | GFSC M5X10 TX20 SET | Verzió |
| Rendelési szám | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, |
| Qty. | 1 Stück | galvanizált önbevonat, passzívált, ezüst |