

## KEBIQL403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az új Klippon® Ebi házsorozatot kifejezetten ipari környezethez tervezték. Megbízhatóan teljesíti a nagy kihívást jelentő környezetek által támasztott elvárásokat, és vonzó teljesítmény jellemzi. A költséghatékony rozsdamentes acél házak rendkívül gazdaságos kalkulációt tesznek lehetővé, és a meghatározott költségkerettel rendelkező projektek számára is megfelelő.

Az ipari alkalmazásokhoz készült Klippon® EBi mellett rendelkezésre áll még a Klippon® EBx a veszélyes területre. Az cULus tanúsítvánnyal rendelkező házak kérésre elérhetőek.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Házak, Magasság: 400 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 200 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">8000090359</a>  |
| Típus          | KEBIQL403020S2N0 AL   |
| GTIN (EAN)     | 4064675855729   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## KEBIQL403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 200 mm  | Mélység (coll)   | 7,874 inch  |
| Magasság    | 400 mm  | Magasság (coll)  | 15,748 inch |
| Szélesség   | 300 mm  | Szélesség (coll) | 11,811 inch |
| Nettó tömeg | 7 050 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
|-------------------|----------------|

## Általános információ

|                          |                                      |                                |   |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Aljzatperem              | Nem                                  | Anyag                          | Nemesacél 1.4301 (304)  |
| Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm                               | Fedél kiegészítő               | Negyedfordulatos kötőelem kétbites betéttel   |
| Felületi minőség         | kezeletlen                           | Ház anyagvastagsága            | 1,5 mm  |
| Ház kiegészítő           | Felszerelés a ház hátfalán keresztül | Megjegyzés: védettségi osztály | Az IP védelem csak akkor biztosított, ha felszerelik a falra a mellékelt tömítés alátétekkel. |
| Szilikon                 | Nem                                  | Tömítés anyaga                 | Kloroprén   |
| Védelmi osztály          | IP66                                 | Ütésállóság                    | 10 J standard változat  |
| Üzemi hőmérséklet, max.  | 85 °C                                | Üzemi hőmérséklet, min.        | -40 °C  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 | ECLASS 9,1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések


|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS00</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**KEBIQL403020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok



## KEBIQL403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KEB MOPL 4030 S2N H        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000074318</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 340 mm,        |
| GTIN (EAN)     | 4064675425274              | Szélesség: 240 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301        |
| Qty.           | 1 Stück                    | (304), kezeletlen, ezüst   |
| Típus          | KEB MOPL 4030 MSZN         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000074172</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 340 mm,        |
| GTIN (EAN)     | 4064675425175              | Szélesség: 240 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, |
| Qty.           | 1 Stück                    | ezüst  |
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott,      |
| Qty.           | 1 Stück                    | galvanizált önbevonat, passzívált, ezüst                           |

## Kéttollú kulcs



A kéttollú kulccsal a ház ajtajának rögzítőelemét lehet zárni és nyitni.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KLIPPON QL KEY             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6473930000</a> | Klippon EB (Essential Box), Kulcs, Egyéb, Anyag: Műanyag |
| GTIN (EAN)     | 4050118485868              |  |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |

## KEBIQL403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Típuscímketartó



Különböző kialakítású tartók állnak rendelkezésre a címkékhez – valamint szükség szerint a további névtáblákhoz – a követelményeknek megfelelő láthatóságért.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TPSDHA KEB 100X25 S4B R    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000075818</a> | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 25 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4064675425632              | Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404    |
| Qty.           | 1 Stück                    | (316 L), Szálcsiszolt, ezüst                                    |
| Típus          | TPSDHA KEB 130X50 S4B R    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000075816</a> | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 50 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4064675425366              | Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404    |
| Qty.           | 1 Stück                    | (316 L), Szálcsiszolt, ezüst                                    |

## Szerelési anyag



### Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

### Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | LKSC M6X8 A2 TX30          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6704960000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőkészlet, Magasság: 11.3 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118753196              | Szélesség: 13.6 mm, Mélység: 13.6 mm, Anyag: Nemesacél,       |
| Qty.           | 500 Stück                  | rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                               |

## KEBIQL403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Távtartó



Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelősínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SP M6 15 MSZN              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8896100000</a> | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN)     | 4008190857851              | 10 mm, Mélység: 15 mm, Anyag: Acél, ezüst                           |
| Qty.           | 2 Stück                    |   |
| Típus          | SP M6 30 MSZN              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8896300000</a> | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN)     | 4008190850241              | 10 mm, Mélység: 30 mm, Anyag: Acél, ezüst                           |
| Qty.           | 2 Stück                    |   |
| Típus          | SP M6 20 MSZN              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8896200000</a> | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN)     | 4008190850234              | 10 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: Acél, ezüst                           |
| Qty.           | 2 Stück                    |   |

## Dokumentumtartók



Dokumentumtartók a dokumentumok megfelelő tárolásához a házban belül.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DOHA KEB A6 S4B R          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8000075807</a> | Klippon EB (Essential Box), Házak, Szegecselt, Magasság: 95 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4064675425359              | Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, ezüst          |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## KEBIQL403020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítőlábak



A kiegészítésként elérhető rögzítőláb mellett a házak kívülről is beszerelhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | KEB MOFT SMALL S4 SET      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6660200318</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőláb, Magasság: 38 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN)     | 4064675275695              | 55 mm, Mélység: 10.5 mm, Anyag: Acél, kezeletlen, ezüst             |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |