

TS35X7.5 ST KTB4040 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Klippon TB (Terminal Box), Házak, foglalat nélkül, Magasság: 35 mm, Szélesség: 345 mm, Mélység: 7.5 mm, Anyag: Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| Rendelési szám | 8000116111 |
| Típus | TS35X7.5 ST KTB4040 HOR |
| GTIN (EAN) | 4099986820586 |
| Qty. | 20 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. június 27. 11:32:40 CEST

A katalógus állapota 14.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

TS35X7.5 ST KTB4040 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 7,5 mm | Mélység (coll) | 0,295 inch |
| Magasság | 35 mm | Magasság (coll) | 1,378 inch |
| Szélesség | 345 mm | Szélesség (coll) | 13,583 inch |
| Nettó tömeg | 62,813 g | | |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|-------|------|------------------|-----------------------------------|
| Anyag | Acél | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
|-------|------|------------------|-----------------------------------|

Általános információ

| | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| Anyag | Acél | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Integrált rögzítés | Csavaros | Szabványok | DIN EN 60715 |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

TS35X7.5 ST KTB4040 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | GFSC M5X10 TX20 SET | Verzió |
| Rendelési szám | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, |
| Qty. | 1 Stück | galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |