

## TS35X7.5 ST KTB7662 HOR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Klippon TB (Terminal Box), Házak, foglalat nélkül, Magasság: 35 mm, Szélesség: 545 mm, Mélység: 7.5 mm, Anyag: Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">8000116116</a>  |
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB7662 HOR   |
| GTIN (EAN)     | 4099986820647   |
| Qty.           | 20 Stück  |

A létrehozás dátuma 2024. november 10. 19:10:17 CET

A katalógus állapota 26.10.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## TS35X7.5 ST KTB7662 HOR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |           |                  |             |
|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 7,5 mm    | Mélység (coll)   | 0,295 inch  |
| Magasság    | 35 mm     | Magasság (coll)  | 1,378 inch  |
| Szélesség   | 545 mm    | Szélesség (coll) | 21,457 inch |
| Nettó tömeg | 108,813 g |                  |             |

## Tartozékok általános információi

|       |      |                  |                                   |
|-------|------|------------------|-----------------------------------|
| Anyag | Acél | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
|-------|------|------------------|-----------------------------------|

## Általános információ

|                     |                    |                  |                                   |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| Anyag               | Acél               | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Integrált rögzítés  | Csavaros           | Szabványok       | DIN EN 60715                      |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |                  |                                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC               | No SVHC above 0.1 wt%    |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## TS35X7.5 ST KTB7662 HOR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, |
| Qty.           | 1 Stück                    | galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst                      |