

TS35X7.5 ST 202 K75 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Változat	Sín, Szélesség: 202 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000135665
Típus	TS35X7.5 ST 202 K75 VER
GTIN (EAN)	4099987090032
Qty.	1 Stück

TS35X7.5 ST 202 K75 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	202 mm	Szélesség (coll)	7,953 inch
Nettó tömeg	75,15 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Acél	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
-------	------	------------------	-----------------------------------

Általános információ

Anyag	Acél	Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Szabványok	DIN EN 60715	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 14.0	27-40-06-02		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format