

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódugó, Dugó, IP67, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010), 6. változat IEC 61076-3-106 szerint
Rendelési szám	<a href="#">8808380000</a>
Típus	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Qty.	1 Stück

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 29 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	Dugó	Vezetékezés	EIA/TIA T568 A
Szín	Világosszürke	Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Szabadon lógó csatlakozásokhoz, Falra szerelés	Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5 Tanúsítvány sz. (DNV) TAE00003EW

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-P-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## RJ45 krimp



RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-5 1 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PM-RJ45-TH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1963580000</a>	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Csatlakozó vezetéktörés-gátló
GTIN (EAN)	4032248645688	nélkül, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Qty.	100 Stück	

## ... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz

**Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

## Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6202800000</a>	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248512072	
Qty.	1 Stück	