

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn dugaszolható csatlakozók az IEC 61076-3-106 6. változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítő peremes aljzat, Kapcsolókarima, 90° fel, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Rendelési szám	8829440000
Típus	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Qty.	1 Stück

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 55 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45 90°deg;
Árucikk leírása		Konfiguráció	Szerelőkarima rögzítőkerettel és RJ45-modul, aljzat - 90°-os aljzat, felfelé elvesztésbiztos fedél
	Kapcsolókarima, 90° fel	Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0
Szín	Világosszürke	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Kategória	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Árnyékolás	360°deg; árnyékolás-érintkező
Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz	Dugaszolási ciklusok	750
Védelmi osztály	IP67		

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00003EW
----------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GOST Approval](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45 összekötő / modul



IE dugaszolható csatlakozó, IP20, réz és üvegszál
optikai kábelekhez

Általános rendelési adatok

Típus	IE-XRJ45/IDC	Változat
Rendelési szám	6808330000	Aljzatbetét, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Qty.	1 Stück	