

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Keresztösszekötő a RIDERSERIES RCM csatlakozóinak átkötéséhez

Általános rendelési adatok

Változat	RIDERSERIES RCM, Keresztösszekötő
Rendelési szám	8870850000
Típus	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Qty.	10 Stück

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1,102 inch
Nettó tömeg	1,2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-45 °C...70 °C
Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül		

Cross-connection data

Névleges áram	12 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	fehér
Keresztkötött kapcsok száma	2	Raszter mm-ben (P)	25,5 mm
Felszerelés típusa	Dugaszolt		

Általános adatok

Szín	fehér
------	-------

Csatlakozási adatok

Raszter mm-ben (P)	25,5 mm
--------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9,1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Felhasználási példa

How to install cross connection



Felhasználási példa



A keresztösszekötő a szomszédos alaphoz ugyanarra a csatlakozójára hidal át