

IE-XM-RJ45/RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szerelősín kivezetés, RJ45-ös csatlakozó kialakítás az IEC 60603-7-51 szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Tartósín-kivezetés, RJ45, RJ45-RJ45 csatlakozó, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	8879050000
Típus	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
Qty.	1 Stück

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 49 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása		Konfiguráció	1 TE osztás mérete DIN 43880 szerint. insta-kompatibilis Szerelőkarima rögzítőkerettel
Vezetékezés	RJ45-RJ45 csatlakozó Színkódolt érintkezőkiosztás a következő szerint: EIA/TIA T568 A (vörös-réz)	Szín	Világosszürke
Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Felszerelés típusa	TS 35	Árnyékolás	360°-os árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint	Szigetelés erőssége	500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5	Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00003EW
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Product image



Product image



IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kivezetés jelölő



Jelölők a Weidmüller sorkapocssín-kivezetéseinek feliratozó paneljéhez.

Előnyei:

- fehér
- üres
- a feliratlapon

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DM
Rendelési szám	6813500000
GTIN (EAN)	4032248513345
Qty.	50 Stück