

## TS15X5 ST K41

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Sín, TS 15, Szélesség: 106 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | <a href="#">8898030000</a>                                                        |
| Típus          | TS15X5 ST K41                                                                     |
| GTIN (EAN)     | 4032248648788                                                                     |
| Qty.           | 20 Stück                                                                          |

## TS15X5 ST K41

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 5,5 mm | Mélység (coll)   | 0,217 inch |
| Magasság    | 15 mm  | Magasság (coll)  | 0,591 inch |
| Szélesség   | 106 mm | Szélesség (coll) | 4,173 inch |
| Nettó tömeg | 22 g   |                  |            |

## Tartozékok általános információi

|                  |                                      |                |      |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------|
| Anyag            | Acél                                 | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat,<br>passzívált |                |      |

## Általános információ

|                  |                                      |                |              |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Anyag            | Acél                                 | Anyagvastagság | 1 mm         |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat,<br>passzívált | Szabványok     | DIN EN 60715 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## TS15X5 ST K41

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Típus          | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Változat                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">6295900000</a> | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190133337              |                                                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                   |